

Lampe de bureau Portrait



Une véritable lampe-orchestre ! Multifonctionnelle, la lampe de bureau intelligente WiZ Portrait offre deux zones d'éclairage, parfaites pour travailler à votre bureau, passer un appel vidéo et même créer une lumière de chevet relaxante. Tournez simplement la tête pour passer de l'éclairage bureau à celui qui convient pour les appels vidéo. Un diffuseur spécialement conçu crée un anneau de lumière douce et réglable qui vous fera paraître sous votre meilleur jour en ligne. Le capteur de luminosité intégré détecte les niveaux de lumière ambiante et ajuste automatiquement l'éclairage pour réduire la fatigue oculaire lorsque vous travaillez de longues heures. Avec sa conception géométrique simple et épurée, cette lampe trouve sa place dans n'importe quel décor. La lampe de bureau intelligente Portrait fonctionne bien avec les autres lampes de votre écosystème WiZ et vous bénéficiez de la facilité de commande que vous appréciez déjà. Utilisez l'application WiZ, la WiZmote ou votre voix pour créer l'ambiance parfaite partout dans la maison.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Blanc variable
- Réglage automatique de la luminosité
- Effet de lumière double (Dual Zone)



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.




Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



Deux zones lumineuses pour la mise au point, les appels vidéo ou l'ambiance

Les deux zones lumineuses rendent la lampe de bureau WiZ Portrait multifonctionnelle. Lorsqu'elle est orientée horizontalement, utilisez la lumière vers le bas pour la mise au point et la lumière vers le haut pour l'ambiance. Lorsqu'elle est orientée verticalement, utilisez la lumière avant pour les appels vidéo et la lumière arrière pour l'ambiance. Une lampe qui offre tant d'utilisations !



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: Rectangle
Intensité réglable: Oui

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc
Matériaux: Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50.000
Durée de vie nominale: 25.000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Oui
Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 90
Température de couleur: 2700-6500 K
Temps de chauffe à 60 %: 2
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 60 lm/W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 2000 mA

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 5 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,4 kg
Hauteur totale: 380 mm
Longueur totale: 204 mm
Largeur totale: 195 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen total de l'éclairage: 600
Couleur de lumière: 2700-6500
Puissance de l'ampoule incluse: 10
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169072695
Poids net: 1,46 kg
Poids brut: 1,73 kg
Hauteur: 41,5 cm
Longueur: 21,3 cm
Largeur: 24,3 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.