




## Applique murale Classic

Look rectangulaire classique, performances futuristes avec ces appliques murales d'extérieur sur tension secteur résistantes aux intempéries. Éclairez votre jardin avant ou arrière, votre balcon ou votre porche avec 1 000 lumens de belles couleurs dynamiques et une lumière blanche réglable. Fonctionne avec vos lampes et luminaires Wi-Fi et WiZ existants.

## AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Tension secteur
- Résiste aux intempéries




### Configuration instantanée de tout votre éclairage connecté

Accédez instantanément à toutes les fonctions connectées, en associant simplement vos nouvelles lumières à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez commander votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous et créer des programmes d'allumage et d'extinction automatiques, le tout sans installer de matériel supplémentaire. Gardez votre télécommande dans la zone couverte par le Wi-Fi pour pouvoir contrôler toutes les lumières associées, même si elles sont en dehors de cette zone.




### Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



### Automatisez vos lumières extérieures pour vous sentir toujours en sécurité

Programmez vos lumières extérieures pour qu'elles s'allument chaque jour avant votre retour, afin de bien voir autour de vous et vous sentir en sécurité. Pour économiser l'énergie, configurez leur extinction automatique le matin ou lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.




### Créez votre scénario de lumière extérieure parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés aux moments que vous passez dans votre jardin. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'application, de la commande vocale ou de l'accessoire de contrôle.



### Embellissez votre jardin avec des millions de couleurs et des modes dynamiques

Faites votre choix parmi des millions de couleurs, du blanc froid énergisant au blanc doux et chaud, afin de créer la meilleure ambiance lumineuse pour vos activités en extérieur. Vous pouvez aussi, tout simplement, utiliser un mode d'éclairage dynamique préconfiguré, par exemple Ocean, Forest ou Party, pour profiter d'une atmosphère que vous allez adorer et qui vous mettra de bonne humeur.



### Contrôlez vos lampes d'extérieur comme ça vous convient

WiZ vous offre de nombreuses possibilités pour contrôler vos lampes connectées. Il vous suffit d'utiliser votre smartphone ou votre voix, où que vous soyez. Compatible avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.

# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Extérieur  
Intensité réglable: Oui

## DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir  
Matériaux: Métal Plastique

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 50.000  
Durée de vie nominale: 25.000

## OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui  
LED intégrée: Oui  
Ampoule(s) LED incluse(s): Oui  
Télécommande incluse: Non

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM  
Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 80$   
Température de couleur: 2700-5000 K  
Temps de chauffe à 60 %: 2  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 63 lm/W

## DIVERS

Conçu spécialement pour: Balcon

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 50 mA

## CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.7  
Tension: 220-240 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,79 kg  
Hauteur totale: 228 mm  
Longueur totale: 227 mm  
Largeur totale: 170 mm

## ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 1.000  
Rendement en lumen total de l'éclairage: 600  
Couleur de lumière: 2700 à 5000 (RVB)  
Puissance de l'ampoule incluse: 9.5  
Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 9,5  
Indice de protection: IP44  
Classe de protection: Classe I - Mise à la terre  
Source lumineuse remplaçable: Non  
Nombre de sources lumineuses: 1

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169076181  
Poids net: 0,79 kg  
Poids brut: 1,17 kg  
Hauteur: 29,6 cm  
Longueur: 19,7 cm  
Largeur: 25,2 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.