



Bandeau LED 10 m

Nos lightstrips RGBIC de 10 m sont conçus pour s'adapter aux espaces de taille moyenne et les embellir, avec plus de 16 millions de couleurs unies. Allez au-delà des couleurs unies grâce à des segments de couleur contrôlables individuellement, pour des effets éblouissants comme des arcs-en-ciel mobiles, des fondus de couleur et des étincelles. Collez la bande flexible où vous le souhaitez et utilisez l'application intuitive WiZ pour contrôler vos ampoules à l'aide de votre Wi-Fi existant. Les modes de lumière statique et dynamique, la gradation intelligente et la planification de la lumière vous permettent de contrôler l'ensemble de votre système, même lorsque vous êtes loin de chez vous. Fonctionne avec Google Home, Amazon Alexa et Apple HomeKit pour une facilité d'utilisation ultime.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- IP20/Plastique



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !




Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Activer les appareils au mouvement sans utiliser de capteur

La technologie SpaceSense de WiZ transforme vos appareils en capteurs de mouvement. Activez la fonction SpaceSense dans l'application WiZ pour déclencher l'allumage et l'extinction automatiques de vos lampes et appareils lorsqu'un mouvement est détecté. Pour que la fonction SpaceSense fonctionne dans une pièce, il faut y placer au minimum deux appareils WiZ.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



Commandez facilement vos luminaires, où que vous soyez

Plus besoin de s'inquiéter si les lumières sont restées allumées alors qu'il n'y a personne à la maison. Il suffit de les éteindre d'où que vous soyez, à l'aide de votre smartphone.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Intensité réglable: Oui

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc
Matériaux: Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50.000
Durée de vie nominale: 15.000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Oui
Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui
Adaptateur secteur inclus: Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): -
Température de couleur: NA
Temps de chauffe à 60 %: 2

DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour
Chambre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 120 mA

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.7
Tension: 220-240 V
Consommation électrique: 17,9

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,285 kg
Hauteur totale: 2,1 mm
Longueur totale: 10.000 mm
Largeur totale: 10 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen total de l'éclairage: NA
Couleur de lumière: RVB
Puissance de l'ampoule incluse: 21
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe II -
Double isolation

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169077683
Poids net: 0,27 kg
Poids brut: 0,51 kg
Hauteur: 21,8 cm
Longueur: 8,2 cm
Largeur: 18,9 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.