



Ampoule 100 W A60 E27



Ajoutez du piquant à votre maison avec cette ampoule couleur connectée WiZ. Réglez facilement la luminosité, passez de la lumière blanche froide à la lumière blanche chaude et choisissez parmi des millions de couleurs pour personnaliser votre éclairage. De plus, vous pouvez commander votre éclairage à l'aide de l'application WiZ ou de votre voix, vous n'avez ainsi besoin d'aucun matériel supplémentaire

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule couleur connectée
- Jusqu'à 1521 à 2700K lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Commande via l'application ou la voix




Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.




Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



Commandez facilement vos luminaires, où que vous soyez

Plus besoin de s'inquiéter si les lumières sont restées allumées alors qu'il n'y a personne à la maison. Il suffit de les éteindre d'où que vous soyez, à l'aide de votre smartphone.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: A60
Prise: E27
Technologie: WiFi intelligent
Type de verre: Dépoli
Intensité réglable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Hauteur: 12,2 cm
Poids: 0,062 kg
Largeur: 6 cm

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50.000
Durée de vie nominale: 15.000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): 80
Température de couleur: 2200-6500 K
Catégorie de couleur de lumière:
Gamme complète de couleurs
Temps d'allumage: <0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 121,68 lm/W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 70 mA

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8720169078802
Code commercial: 872016907880200
Titre du produit: Wi-Fi BLE 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5
Tension: AC 220-240 V
Puissance: 12,5 W
Classe énergétique: E
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 13

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Longueur: 12,2 cm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15.000
Puissance nominale: 12.5 W

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60
Numéro d'enregistrement EPREL: 2224720
Référence de mesure de flux: Sphere

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169078802
Poids net: 0,06 kg
Poids brut: 0,11 kg
Hauteur: 16 cm
Longueur: 7 cm
Largeur: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.