



# Ampoule 100 W A60 E27



Ajoutez du piquant à votre maison avec cette ampoule connectée WiZ. Réglez facilement la luminosité, passez de la lumière blanche froide à la lumière blanche chaude. De plus, vous pouvez commander votre éclairage à l'aide de l'application WiZ ou de votre voix, vous n'avez ainsi besoin d'aucun matériel supplémentaire

## AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée blanc ajustable
- Jusqu'à 1521 à 2700K lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Commande via l'application ou la voix



**Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter**  
Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.

**Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme**  
Automatissez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

**Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides**  
Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



#### Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !

#### Commandez facilement vos luminaires, où que vous soyez

Plus besoin de s'inquiéter si les lumières sont restées allumées alors qu'il n'y a personne à la maison. Il suffit de les éteindre d'où que vous soyez, à l'aide de votre smartphone.

#### Standard taille, luminosité exceptionnelle

Avec sa forme A60 standard et son culot E27, cette ampoule convient à la plupart des luminaires de maison, et elle est suffisamment puissante pour éclairer votre maison avec une lumière brillante de 1521 lm.



# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Forme de la lampe: A60  
Prise: E27  
Technologie: WiFi intelligent  
Type de verre: Dépoli  
Intensité réglable: Oui

## DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Hauteur: 12,2 cm  
Poids: 0,062 kg  
Largeur: 6 cm

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 50.000  
Durée de vie nominale: 15.000

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM  
Indice de rendu de couleur (IRC): 80  
Température de couleur: 2700-6500 K  
Catégorie de couleur de lumière:  
Niveau de blanc ajustable  
Temps d'allumage: <0.5 s  
Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 121,68 lm/W

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 70 mA

## INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8720169078901  
Code commercial: 872016907890100  
Titre du produit: Wi-Fi BLE 100W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5  
Tension: AC 220-240 V  
Puissance: 12,5 W  
Classe énergétique: E  
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 13

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Longueur: 12,2 cm

## VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15.000  
Puissance nominale: 12.5 W

## ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60  
Numéro d'enregistrement EPREL: 2224721  
Référence de mesure de flux: Sphere

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169078901  
Poids net: 0,06 kg  
Poids brut: 0,11 kg  
Hauteur: 16 cm  
Longueur: 7 cm  
Largeur: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.