

# PHILIPS

Plafonnier Wincel  
40 W

Plafonniers

2700-6500K

Blanc

Intensité  
variable; Télécommande



8720169196131



## Créez l'atmosphère que vous souhaitez du bout des doigts

Il suffit de quelques appuis sur la télécommande pour que le plafonnier All-in-One Philips LED vous permette de personnaliser facilement, librement et de façon très pratique vos paramètres d'éclairage, et de bénéficier d'une lumière confortable pour vos yeux. Créez des ambiances lumineuses comme vous le souhaitez.

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

### Contrôle

- Lumière réglable : du blanc chaud à la lumière naturelle froide
- Contrôle de luminosité avec fonction mémoire
- 4 scènes de pré réglage
- La télécommande vous permet de contrôler facilement les paramètres de lumière jusqu'à une distance de 10 m
- Télécommande à montage mural

# Points forts

## EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant

plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## Lumière réglable : du blanc chaud à la lumière naturelle froide

L'éclairage réglable vous permet de changer la couleur de la lumière en fonction de votre humeur ou de votre activité. Le blanc chaud est idéal pour la détente, la lumière naturelle plus froide favorise la concentration.

## Contrôle de luminosité avec fonction mémoire

Mémore les niveaux de luminosité spécifiques que vous préférez.

## 4 scènes de préréglage

Profitez facilement d'ambiances diverses grâce à des scénarios de lumière préréglés pour chaque occasion.

## La télécommande vous permet de contrôler facilement les paramètres de lumière jusqu'à une distance de 10 m

Allumez ou éteignez les lumières, changez la luminosité ou la couleur jusqu'à une distance de 10 m avec cette télécommande.

## Télécommande à montage mural

Avec le support inclus, vous pouvez monter votre télécommande partout où vous avez besoin d'un interrupteur supplémentaire, aucun câblage.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Rond
- Int. rég.: Oui

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 15.000
- Durée de vie nominale: 20.000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

### Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 107

### Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Garage, Séjour, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., Télécommande

### Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 210 mA

### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9

### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,3 kg
- Hauteur totale: 70 mm
- Longueur totale: 478 mm
- Largeur totale: 478 mm

### Entretien

- Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Diamètre: 478 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 4300
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

### L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169196131
- Poids net: 1,19 kg
- Poids brut: 2,01 kg
- Hauteur: 9,1 cm
- Longueur: 56,3 cm
- Largeur: 57 cm



Date de publication:  
2026-04-29  
Version: 0.350

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)