

PHILIPS

Ampoule 100W A60
E27

LED

2700K

1 521 lm

15000h



8720169253216



Ampoule LED pour la maison, à la pointe de la technique

Ampoule LED dernier cri offrant une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes en intérieur. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et devrez remplacer les ampoules bien moins souvent, sans pour autant transiger sur la qualité d'éclairage.

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Optez pour une solution durable

- Vous pouvez avoir entièrement confiance dans les indications des emballages Philips.
- Ne contient pas de mercure

Points forts

Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le

remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles. Brad, relisez cette copie pour toutes ces parties. Difficilement lisible.

Pas d'émission d'UV ni d'infrarouges

Le faisceau de lumière n'émet pas d'infrarouges, et donc aucune chaleur. Il n'émet pas non plus d'UV, ce qui signifie que le tissu et les articles placés sous cette lumière ne se décoloreront pas.

Ne contient pas de mercure



L'absence de mercure permet d'éliminer les déchets non dangereux, un moyen simple de rendre votre espace actuel plus durable.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Dépoli
- Matériaux des lampes: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 15.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 180 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 1521 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 117 lm/W

Divers

- EyeComfort: Non

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169253216
- Code commercial: 872016925321600
- Titre du produit: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.54
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 100 W
- Consommation électrique: 13 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 13

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 120 mm
- Longueur totale: 120 mm
- Largeur totale: 60 mm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169253216
- Poids net: 0,05 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 14,9 cm
- Longueur: 6,3 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:
2025-09-17
Version: 0.382

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com