

# PHILIPS

Spot plafond/mur  
Cleft x3

Spots plafond/mur

Sans ampoule

Noir

ClickFix



8720169300019



## Lumière de haute qualité pour n'importe quel effet de lumière

Intégrez ce spot Philips pratique dans votre maison. Choisissez votre ampoule LED Philips GU10 en fonction de votre style de spot et garantisiez une lumière de haute qualité et durable.

### Facile d'utilisation

- Tête de spot orientable
- Ampoule non incluse

### Installation facile

- Montage aisé ClickFix

### Simple d'utilisation

- Parfait pour une installation au mur ou au plafond, ce luminaire vous offre la liberté de personnaliser l'éclairage en harmonie avec votre espace.

### Matériau et finition

- Matériau de haute qualité

# Points forts

## Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

## Ampoule non incluse

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir le flux lumineux qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

## Montage aisé ClickFix



Installez votre spot facilement et par vous-même. Grâce à ClickFix, aucune paire de mains supplémentaire n'est nécessaire. Montez simplement le support au plafond, connectez les fils, puis cliquez et fixez la lampe en une seule fois.

## Montage adaptable au mur ou au plafond Matériau de haute qualité



Matériau durable et attrayant pour un investissement intéressant et durable.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Verre, Métal

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Montage click!FIX: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Non
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Temps de chauffe à 60 %: <2

## Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Garage, Séjour, Hall
- Style: Contemporain
- Type: Spots plafond/mur
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: ClickFix

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 150 mA

**Dimensions et poids du produit**

- Poids net: 0,832 kg
- Hauteur totale: 120 mm
- Longueur totale: 480 mm
- Largeur totale: 150 mm

**Entretien**

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Techno. ampoule: LED
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Fixation/culot: GU10
- Puissance max. ampoule de rechange: 5
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Nombre de sources lumineuses: 3

**L'ampoule**

- Mise à jour logicielle: Non

**Compatibilités**

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8720169300019
- Poids net: 0,83 kg
- Poids brut: 1 kg
- Hauteur: 49,4 cm
- Longueur: 11 cm
- Largeur: 17 cm



Date de publication:  
2026-04-29  
Version: 0.230

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)