

# PHILIPS

Lumière encastrée  
Pomeron

Éclairages encastrés

2700K

Noir

SceneSwitch



8720169304154



## Un équipement. Votre interrupteur. Trois ambiances lumineuses.

Adaptez l'ambiance de votre pièce à ce que vous êtes en train de faire. Avec le downlight LED Philips SceneSwitch, vous pouvez facilement basculer entre une lumière vive, naturelle ou chaleureuse. Bénéficiez d'une lumière confortable pour vos yeux. Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire n'est nécessaire. Utilisez simplement votre interrupteur existant.

### Solutions d'éclairage durables

- Éclairage LED haute qualité

### Effet lumineux

- Faisceau fin et brillant

### Contrôle

- Gradation par 3 paliers

### Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

# Points forts

## Éclairage LED haute qualité



La technologie LED intégrée dans cette lampe Philips est une solution

exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

### Faisceau fin et brillant

Concentrez la lumière sur des objets, une table de salle à manger ou d'autres éléments d'intérieur pour attirer l'attention sur l'endroit souhaité.

### Gradation par 3 paliers

Choisissez facilement parmi trois niveaux de luminosité correspondant à votre humeur et votre activité.

### Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal, Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 7.500
- Durée de vie nominale: 15.000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 30 degré(s)
- Homogénéité des couleurs: 5 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 58 lm/W

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Salle à manger, Garage, Cuisine, Séjour
- Style: Moderne
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: SceneSwitch

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 44 mA

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Consommation électrique: 5

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,114 kg
- Distance d'encastrement: 60 mm
- Hauteur totale: 60 mm
- Découpe pour encastrement dans le plafond: 7.0 cm x 7.0 cm

### Entretien

- Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

- Diamètre: 90 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 330
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Nombre de sources lumineuses: 1

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169304154
- Poids net: 0,34 kg
- Poids brut: 0,41 kg
- Hauteur: 8 cm
- Longueur: 9,5 cm
- Largeur: 27,9 cm



Date de publication:  
2025-09-20  
Version: 0.223

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.