

PHILIPS

Bande lumineuse Bande
lumineuse 5 m RVB


Rubans Lumineux

3500 à 6300 (RVB) K

Blanc

Gradable; Température de
couleur
multiple; Télécommande; Couleu
rs RVB; À variation de blanc

8720169361669



Créez l'atmosphère que vous souhaitez du bout des doigts

Le strip à variation de blanc et RVB Philips offre une grande expérience à l'utilisateur, des fonctionnalités avancées pour plus de dynamisme et une grande facilité d'utilisation

Installation facile

- Sur mesure

Simple d'utilisation

- Mémorisez votre mode préféré pour le retrouver facilement

Contrôle

- Commandez plusieurs luminaires d'un seul clic

Points forts

Sur mesure

Coupez facilement les bandes lumineuses pour les adapter à vos espaces. Les marques de découpe sur la bande lumineuse indiquent où couper.

Mémoirisez votre mode préféré pour le retrouver facilement

Que vous préfériez une lumière chaleureuse pour des soirées douillettes ou une lumière blanche éclatante pour vous concentrer, le système mémorise vos favoris pour que vous les retrouviez facilement.

Commandez plusieurs luminaires d'un seul clic

La télécommande connectée vous permet de commander plusieurs plafonniers et appliques murales sans avoir à vous déplacer dans la pièce.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 7.500
- Durée de vie nominale: 15.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 5 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 3500-6300 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 62

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Séjour, Salle de divertissement
- Style: Moderne
- Type: Rubans Lumineux
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., Température de couleur multiple, Télécommande, Couleurs RGB, Blanc ajustable

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,3 kg
- Hauteur totale: 3 mm
- Longueur totale: 5.000 mm
- Largeur totale: 12 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 200
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière colorée (RGB)
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169361669
- Poids net: 0,3 kg
- Poids brut: 0,47 kg
- Hauteur: 22,8 cm
- Longueur: 4,8 cm
- Largeur: 19,3 cm



Date de publication:
2026-05-13
Version: 0.107

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.