

PHILIPS

Appliques murales
Lois 50 W

Luminaires extérieurs


5000K

Noir

Résistant à l'eau



8720169365162



Lumière intense, qualité durable

Les projecteurs extérieurs Philips Lois fournissent une lumière intense et un design robuste, pour une luminosité durable dans votre jardin.

Facile d'utilisation

- Nombreuses possibilités

Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

Qualité supérieure

- Aluminium de qualité supérieure et verre véritable

Conçus pour l'extérieur

- Indice de résistance aux intempéries IP65

Éclairage de qualité supérieure

- Flux lumineux élevé

Points forts

Nombreuses possibilités

Éclairage extérieur idéal dans un jardin, sur une terrasse, une allée ou un balcon. Les appliques murales, lampadaires, bornes et plafonniers de la gamme Philips outdoor créent une atmosphère feutrée et relaxante au coucher du soleil. Par exemple, ils vous permettent de voir en toute sécurité une fois la nuit tombée.

Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 15 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

Aluminium de qualité supérieure et verre véritable



Cette lumière Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé de qualité supérieure et en verre véritable.

Indice de résistance aux intempéries IP65

Un indice IP contient deux chiffres qui font référence à la protection contre les solides, tels que la poussière, ou les liquides, tels que la pluie. L'indice IP65 signifie que ces luminaires sont protégés contre les projections d'eau de n'importe quelle direction et sont compatibles pour une utilisation en extérieur.

Flux lumineux élevé

Apportez à votre maison un éclairage de qualité

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Non
- Énergie solaire: Non
- Point focal: Non

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 5000 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Consommation électrique

- Puissance: 50

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,508 kg
- Hauteur totale: 170 mm
- Longueur totale: 200 mm
- Largeur totale: 30 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 5400
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière du jour
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Indice de protection: IP65
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 1

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169365162
- Poids net: 0,52 kg
- Poids brut: 0,56 kg
- Hauteur: 20,4 cm
- Longueur: 3,7 cm
- Largeur: 16,2 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.213

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com