

PHILIPS

Borne/éclairage de
chemin Edwina 1,5W

Luminaire extérieurs

2700K

Noir

Basse tension; Résistant à l'eau



8720169386990



Une lampe de jardin que vous pouvez simplement brancher & connecter pour en profiter

La famille basse tension Philips GardenLink propose une gamme de luminaires extérieurs que vous pouvez installer vous-même facilement et en toute sécurité. Vous pouvez connecter plusieurs ampoules à une seule alimentation et la brancher sur une prise standard, puis ajouter facilement des ampoules supplémentaires ou les repositionner quand vous le souhaitez. Le câblage est simple et grâce à la basse tension, il n'y a aucun danger pour vous, vos enfants ou vos animaux de compagnie.

Facile d'utilisation

- Compatible avec tous les luminaires et accessoires GardenLink
- Facile à installer avec connecteurs Twist & Lock

Utilisation sûre

- Sécurité renforcée avec basse tension de 24 V

8720169386990

Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie, jusqu'à 20 000 heures

Éclairage de qualité supérieure

- Lumière blanc chaud 2 700 K

Points forts

Compatible avec tous les luminaires et accessoires GardenLink

Chaque luminaire GardenLink offre le même connecteur Twist & Lock, pour une installation et une connexion faciles. Vous pouvez repositionner les luminaires et les accessoires selon l'évolution de vos besoins en matière d'éclairage extérieur, pour ajouter de la lumière dans chaque recoin de votre jardin.

Facile à installer avec connecteurs Twist & Lock

Installation et connexion très faciles grâce aux connecteurs Twist & Lock des produits. Branchez simplement les lumières et profitez-en !

Sécurité renforcée avec basse tension de 24 V

Les lumières à basse tension (24 V) peuvent être installées en toute sécurité sans risque de choc électrique : inutile de faire appel à un électricien professionnel.

Longue durée de vie, jusqu'à 20 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 20 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

Lumière blanc chaud 2 700 K



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K) ? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière chaude et relaxante de 2 700 K.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 20.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Non
- Énergie solaire: Non
- Point focal: Non

Caractéristiques lumineuses

- Angle faisc.: 120
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Borne/éclairage de bordure
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Basse tension, Étanche

Consommation électrique

- Puissance: 4,5

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,945 kg
- Hauteur totale: 3.000 mm
- Longueur totale: 70 mm
- Largeur totale: 70 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 3
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: E
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 3

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169386990
- Poids net: 0,91 kg
- Poids brut: 1,12 kg
- Hauteur: 36,2 cm
- Longueur: 22,7 cm
- Largeur: 10,2 cm



Date de publication:
2026-05-13
Version: 0.310

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.