

PHILIPS

Lumière encastrée
Cilantro

Éclairages encastrés

4000K

Noir

8721103038074



Trois niveaux de gradation sans variateur requis

Ce spot fin est facile à installer à l'aide d'un boîtier de connexion sans vis, éliminant ainsi le besoin d'un tournevis. Une fois le boîtier installé, profitez d'une lumière de haute qualité pendant 20 000 heures. Pour encore plus de commodité, vous pouvez basculer instantanément entre trois paramètres de luminosité grâce à votre interrupteur existant.

Facile d'utilisation

- Tête de spot orientable

Éclairage de qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 20 000 heures

Points forts

Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux



Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de

test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement ce luminaire LED Philips projette une lumière confortable, mais il le fera pendant toute sa durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans.

Longue durée de vie, jusqu'à 20 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 20 000 heures.

Caractéristiques

General

- Couleur du câble: noir

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 10.000
- Durée de vie nominale: 20.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Angle fais.: 36
- Homogénéité des couleurs: 5 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 4000 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 99

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Séjour
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 40 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Puissance: 5

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,08 kg
- Distance d'encastrement: 0 mm
- Hauteur totale: 40 mm
- Découpe pour encastrement dans le plafond: 6.8-7.5 cm x 6.8-7.5 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 90 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 550
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et froide
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Nombre de sources lumineuses: 1

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103038074
- Poids net: 0,24 kg
- Poids brut: 0,33 kg
- Hauteur: 10,4 cm
- Longueur: 12,4 cm
- Largeur: 11,7 cm



Date de publication:
2026-05-13
Version: 0.351

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.