

# PHILIPS

Ampoule 100 W  
A60 E27

LED intelligent

Ampoule connectée blanc  
ajustable

Jusqu'à 1521 à 2700K lumens

Branchez, le tour est joué !

Commande via l'application ou  
la voix

8721103046635



## La lumière connectée au service de votre quotidien

Apportez un éclairage centré sur l'humain dans votre vie avec cette ampoule connectée réglable au choix entre les blancs froids, bleutés et les teintes chaudes, tirant sur le jaune. Utilisez la fonctionnalité de gradation profonde pour obtenir la luminosité idéale pour chaque activité, que vous lisiez un livre ou regardiez un film depuis votre canapé. Appairez facilement votre ampoule connectée avec votre Wi-Fi et commandez-la à l'aide de l'application WiZ ou de votre voix pour plus de commodité.

### Contrôle intelligent

- Contrôle à distance avec votre smartphone
- Contrôle à distance avec votre smartphone
- Gardez les mains libres
- Plus lumineuse que jamais
- Capacités de gradation étendues

### Fonctionnalités intelligentes

- Créez des scénarios lumineux automatiques

### Modes lumineux

- Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis

# Points forts

## Contrôle à distance




Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

## Contrôle à distance



Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos appareils via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre des appareils en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

## Gardez les mains libres




Contrôlez vos lumières grâce à la commande vocale. Activez simplement l'intégration à Google ou Alexa, ou ajoutez-la à vos raccourcis Siri.

## Plus lumineuse que jamais



Avec sa forme A60 standard et son culot E27, cette ampoule convient à la plupart des luminaires de maison, et elle est capable de produire une lumière étonnamment brillante de 1521 lm lumière.

## Capacités de gradation étendues



Obtenez l'éclairage parfait pour votre maison grâce à une ampoule connectée avec variation de l'intensité lumineuse, qui vous permet d'ajuster facilement la luminosité selon votre humeur et vos activités, de 100 % à 1 %.

## Créez des scénarios lumineux automatiques

Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

## Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis



Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: A60
- Prise: E27
- Technologie: WiFi intelligent
- Type de verre: Dépoli
- Int. rég.: Oui

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 12,2 cm
- Poids: 0,062 kg
- Largeur: 6 cm

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 15.000

## Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700-6500 K
- Catégorie de couleur de lumière: Niveau de blanc ajustable
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 121,68

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 70 mA

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8721103046635
- Code commercial: 872110304663500
- Titre du produit: PHI WFB 100W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance: 12,5 W
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 13

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 12,2 cm

## Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15.000
- Puiss. nomin.: 12.5 W

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 2224714
- Référence de mesure de flux: Sphere

## L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

## Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103046635
- Poids net: 0,06 kg
- Poids brut: 0,11 kg
- Hauteur: 16 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 7 cm



Date de publication:  
2026-04-25  
Version: 0.422

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)