

PHILIPS

Plafonnier Valen
17 W Carré

Plafonniers

2 200-6 500 K

Noir

A
variation ; Télécommande ; Blanc
ajustable ; WarmGlow

8721103051110



Créez l'atmosphère que vous souhaitez du bout des doigts

Il suffit de quelques appuis sur la télécommande pour que le plafonnier All-in-One Philips LED vous permette de personnaliser facilement, librement et de façon très pratique vos paramètres d'éclairage, et de bénéficier d'une lumière confortable pour vos yeux. Bénéficiez d'une lumière confortable pour vos yeux. Créez les ambiances de votre choix avec une lumière qui connaît vos besoins.

Éclairage de qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Adaptez votre intérieur

- Design ultrafin

Simple d'utilisation

- Installation facile

Contrôle

- Profitez encore plus de chaque instant. Réglable avec les fonctions de gradation (télécommande incluse)
- Température de couleur et luminosité réglables

Points forts

EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux



Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur

le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement ce luminaire LED Philips projette une lumière confortable, mais il le fera pendant toute sa durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans.

Design ultrafin

La conception mince est idéale pour les salles de plafond bas, car elle affleure la surface.

Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

Profitez encore plus de chaque instant. Réglable avec les fonctions de gradation (télécommande incluse)

Simple d'utilisation, la télécommande vous permet de régler l'intensité au niveau idéal en fonction de votre humeur.

Température de couleur et luminosité réglables

Le fait de modifier la température de couleur et la luminosité vous permet de changer l'ambiance et l'atmosphère d'une pièce, en adaptant la lumière à différents types d'activité.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 20.000
- Durée de vie nominale: 20.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2200-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 120 lm/W

Divers

- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Télécommande, Blanc ajustable, Lueur chaude

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 150 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,9 kg
- Hauteur totale: 40 mm
- Longueur totale: 400 mm
- Largeur totale: 400 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2050 (@2700K)
- Couleur de lumière: 2 200-6 500K
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103051110
- Poids net: 1,6 kg
- Poids brut: 1,89 kg
- Hauteur: 40 cm
- Longueur: 40 cm
- Largeur: 6,2 cm



Date de publication:
2025-09-03
Version: 0.256

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com