

PHILIPS

Ventilateur de plafond
Velyx 32 (ventilateur) +
24 W (lumière)

Ventilateur de plafond

3000/4300/6500K

Noir

Télécommande ; SceneSwitch ;
Blanc réglable

8721103096883



Flux d'air silencieux avec des nuances de lumière blanche chaude ou froide

Le ventilateur de plafond Philips [Velyx/Civx] à lumière LED illuminera vos espaces intérieurs tout en vous offrant un flux d'air rafraîchissant. Choisissez parmi six vitesses de ventilation, pour un débit d'air maximal de 150 m³/min, en fonction des différentes situations à la maison. Les pales du ventilateur à double face sont fabriquées en contreplaqué robuste et ne se déforment pas, même après des milliers d'heures d'utilisation. Il suffit de retourner les pales du ventilateur pour changer la couleur, du blanc au bois clair ou du noir au bois foncé. Transformez instantanément l'ambiance grâce à une gradation en douceur jusqu'à 10 % et trois nuances de lumière blanche : blanc chaud (3 000 K), blanc froid (4 500 K) et lumière du jour froide (6 500 K). Notre télécommande RF améliorée vous permet de contrôler facilement votre ventilateur de plafond à lumière LED, depuis n'importe où dans votre maison et sans avoir à pointer la télécommande vers le ventilateur.

Simple d'utilisation

- Pale à double face

Contrôle

- Intensité variable avec trois nuances de lumière blanche

Durée de vie

- Flux d'air bidirectionnel
- Flux d'air confortable

Sécurité et durabilité

- Maintien de la forme originale des pales
- Sûr et construit pour durer

Points forts

Pale à double face

Choisissez des pales avec des côtés blancs et bois clair ou noirs et bois foncé. Retournez les pales pour changer instantanément de couleur.

Intensité variable avec trois nuances de lumière blanche

Ces ventilateurs de plafond Philips avec lumière LED offrent une gradation en douceur jusqu'à 10 %. Optez pour une lumière blanche chaude (3 000 K), une lumière blanche froide (4 300 K) ou la lumière du jour froide (6 500 K) afin de créer l'ambiance idéale pour chaque moment.

Flux d'air bidirectionnel

Le moteur à courant continu permet une circulation de l'air vers l'avant et vers l'arrière pour une utilisation tout au long de l'année : rafraîchissement en été, circulation de l'air chaud en hiver.

Flux d'air confortable

Notre ventilateur de plafond refroidit rapidement et efficacement grâce à un moteur à courant continu robuste et un débit d'air maximal de 170 m³/min.

Maintien de la forme originale des pales

Les lames sont fabriquées en contreplaqué robuste, ce qui leur permet de conserver leur forme d'origine même après des milliers d'heures d'utilisation.

Sûr et construit pour durer

Installez votre ventilateur de plafond Philips à lumière LED une seule fois et profitez pendant des années d'un confort sûr et serein, conformément aux normes de sécurité internationales pour la protection contre les chocs, les incendies et l'usure quotidienne.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 20.000
- Durée de vie nominale: 20.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 3000-4300-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 104

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour
- Style: Contemporain
- Type: Ventilateur de plafond
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Télécommande, SceneSwitch, Blanc ajustable

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 260 mA
- Flux du ventilateur: 10.200 m³/h
- Efficacité du ventilateur: 318

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 4,3 kg
- Hauteur totale: 340 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 1.320 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2500@4300K
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103096883
- Poids net: 4,3 kg
- Poids brut: 4,3 kg
- Hauteur: 19,9 cm
- Longueur: 27,6 cm
- Largeur: 65,5 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.255

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com