

PHILIPS

Lampadaire

Éclairages au sol

RVB

Télécommande

Intensité réglable

8721103102461



Des couleurs d'une intensité remarquable pour l'ambiance

Le lampadaire RVB Gradient Philips crée une ambiance dynamique avec plusieurs modes et la synchronisation musicale, contrôlés par télécommande.

Lumière de qualité supérieure

- Une lumière qui reste éclatante. Comme au tout premier jour d'utilisation.

Simple d'utilisation

- Mémorisez votre mode préféré pour le retrouver facilement

Effet de lumière d'ambiance

- Mode lumière Ambiance

Effet lumineux

- Distribution uniforme de la lumière

Points forts

Une lumière qui reste éclatante

Nos produits sont conçus et testés pour conserver 70 % de leur luminosité d'origine, même à la fin de leur durée de vie.

Mémoirisez votre mode préféré pour le retrouver facilement

Que vous préféreriez une lumière chaleureuse pour des soirées douillettes ou une lumière blanche éclatante pour vous concentrer, le système mémorise vos favoris pour que vous les retrouviez facilement.

Mode lumière Ambiance

Créez une atmosphère intime et chaleureuse avec le mode lumière Ambiance.

Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 7.500
- Durée de vie nominale: 15.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Non
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Angle faiscc.: 110
- Indice de rendu de couleur (IRC): -
- Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Garage, Séjour, Bureau à domicile
- Style: Moderne
- Type: Éclairages au sol
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., Température de couleur multiple, Télécommande, Couleurs RGB

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 100 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,05 kg
- Hauteur: 142 cm
- Longueur: 20 cm
- Largeur: 20 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière colorée (RGB)
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103102461
- Poids net: 1,05 kg
- Poids brut: 1,47 kg
- Hauteur: 6,2 cm
- Longueur: 56,8 cm
- Largeur: 23,6 cm



Date de publication:
2026-06-10
Version: 0.56

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com