

# PHILIPS


Appliques murales  
Capricorn 4,3 W

Haute efficacité


2700K

Anthracite

Résistant à l'eau



8721103110015



## Nos lampes LED les plus économes en énergie à ce jour

L'applique murale LED d'extérieur Philips Capricorn gris anthracite est en aluminium moulé sous pression durable. Son design permet une distribution de lumière bidirectionnelle, afin d'apporter à votre mur une abondante lumière vive diffuse. Ces appliques extérieures Ultra Efficient utilisent une nouvelle technologie révolutionnaire pour diminuer les émissions de carbone, les déchets de matériaux et la consommation d'énergie.

### Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie, jusqu'à 50 000 heures
- Haute efficacité

### Qualité supérieure

- Conception durable avec revêtement PowerShield

### Conçus pour l'extérieur

- IP44 - résiste aux intempéries

### Éclairage de qualité supérieure

- Lumière blanc chaud 2 700 K

# Points forts

## Longue durée de vie, jusqu'à 50 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 50 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

## Haute efficacité



Consomme au moins 50 % d'énergie en moins par rapport aux lampes LED standard équivalentes de Philips.

## Conception durable



Protégé par PowerShield Pour garder vos lampes d'extérieur en excellent état, nous utilisons une peinture en poudre très performante produite par Interpon, une marque d'AkzoNobel. Plus résistante que les peintures traditionnelles, elle protège contre les rayures, les bosses et la rouille pour une beauté et des performances durables.

## IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

## Lumière blanc chaud 2 700 K



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K) ? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière chaude et relaxante de 2 700 K.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Int. rég.: Non

## Design et finition

- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Aluminium

**Durée de vie**

- Durée de vie nominale: 50.000

**Environnement**

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

**Options/accessoires inclus**

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Non
- Énergie solaire: Non
- Point focal: Non

**Caractéristiques lumineuses**

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K

**Divers**

- Conçu spécialement pour: Garage, Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Innovations LED: UltraEfficient
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

**Consommation électrique**

- Puissance: 4,3

**Dimensions et poids du produit**

- Poids net: 0,49 kg
- Hauteur totale: 21 mm
- Longueur totale: 21 mm
- Largeur totale: 8 mm

**Entretien**

- Garantie: 5 ans

**Spécificités techniques**

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 800
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: AC 220-240
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: B
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Oui

**L'ampoule**

- Mise à jour logicielle: Non

**Compatibilités**

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8721103110015
- Poids net: 0,49 kg
- Poids brut: 0,62 kg
- Hauteur: 21,5 cm
- Longueur: 8,5 cm
- Largeur: 21,5 cm



Date de publication:  
2026-04-29  
Version: 0.166

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)