

PHILIPS

Wandlamp

myGarden

Veranda

roestvrij staal



16411/47/16



Altijd licht wanneer u thuiskomt

Maak speciale gelegenheden echt bijzonder met deze prachtige Philips myGarden-wandlamp in roestvrij staal. De lamp heeft een elegante uitstraling en verspreidt een warmwit energiebesparend licht. U loopt veilig uw huis binnen in een verwelkomende poel van licht.

Een warm welkom met licht

- Gastvrij licht dat een veilig gevoel geeft
- Eenvoudig te installeren sensor

Richt uw tuin in met licht

- Decoratieve buitenverlichting
- Kies voor een hedendaagse stijl
- Kies voor buitenwandlampen
- Hoogwaardig roestvrij staal en synthetische materialen

Verlicht uw tuin met hoogwaardige lampen


- Energiezuinig
- Altijd inclusief een Philips lamp
- Krachtig licht

Buitenverlichting op een eenvoudige manier

- Weerbestendig

Kenmerken

Gastvrij licht dat een veilig gevoel geeft



De bewegingssensor schakelt automatisch het licht in wanneer u thuis komt en waarschuwt u als er iemand aankomt.

Eenvoudig te installeren sensor



Het instellen van de sensor voor het automatisch inschakelen van de lamp is heel gemakkelijk.

Decoratieve buitenverlichting

Buitenverlichting kan de uitstraling van uw tuin verbeteren door opvallende gedeelten of paden te verlichten en een perfecte sfeer te creëren voor een gezellige avond met vrienden en familie. Daarom heeft Philips het myGarden assortiment ontwikkeld, decoratieve buitenlampen met flair en functionaliteit, waarmee u uw eigen stijl creëert en optimaal gebruik van uw tuin zult gaan maken.

Kies voor een hedendaagse stijl

Deze lamp is ontworpen in Europa en heeft een uniek ontwerp met de stijl van hedendaagse buitenlampen.

Kies voor buitenwandlampen

Verfraai uw buitenruimte met deze buitenwandlamp, die bij uw voordeur of aan uw terrasmuren kan worden bevestigd.

Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en synthetische materialen.

Energiezuinig



Deze Philips verlichting bespaart energie in vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

Altijd inclusief een Philips lamp



Hoogwaardige en energiezuinige Philips EcoLamp-lampen worden meegeleverd voor het beste lichteffect.

Krachtig licht

Deze buitenlamp geeft een krachtig, warmwit licht. Een heldere pool van licht om uw tuin of terras te verlichten.

Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op weerbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

Specificaties

Design en afwerking

- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 10.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Bewegingssensor: Ja

Tuin

- Tuin: Voortuin

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,830 kg
- Totale hoogte: 180 mm
- Totale lengte: 102 mm
- Totale breedte: 125 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur (verborgen): 1.320
- Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 1.320
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 95
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: 50-60 Hz
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Wattage meegeleverde lamp: 20 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 20
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718291442516
- Nettogewicht: 0,83 kg
- Brutogewicht: 1,03 kg
- Hoogte: 143 mm
- Lengte: 103 mm
- Breedte: 183 mm



Publicatiedatum:
2025-09-13
Versie: 0.441

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com