

PHILIPS

Wandlamp

myGarden

Flagstone

roestvrij staal

LED



17209/47/16



Mooi licht voor buiten

Minimalistisch ontwerp met een solide functie. Deze Philips wandlamp in roestvrij staal straalt een krachtig, warmwit LED-licht uit. Geef uw muur een unieke gloed met lichteffecten in twee richtingen.

Duurzame lichtoplossingen

- Extreem lange levensduur
- Energiezuinig
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- Moderne buitenverlichting
- Kies voor buitenwandlampen
- Hoogwaardig roestvrij staal en echt glas

Geavanceerde verlichting voor buitenshuis

- Krachtige LED
- Krachtig licht
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

Speciale kenmerken

- Lichteffect in twee richtingen
- Eenvoudig te installeren voor elke toepassing
- Weerbestendig

Kenmerken

Extreem lange levensduur



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. LED-lampen van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 20.000 uur (dit staat gelijk aan 20 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Met de LED-lampen van Philips hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en kunt u thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

Energiezuinig



Deze Philips verlichting bespaart energie in vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

Moderne buitenverlichting

Strakke en tegelijkertijd elegante buitenverlichting van Philips. Philips Outdoor biedt een opvallende, moderne manier om tuinen, paden en andere plekken buiten uw huis te verfraaien met licht.

Kies voor buitenwandlampen

Verfraai uw buitenruimte met deze buitenwandlamp, die bij uw voordeur of aan uw terrasmuren kan worden bevestigd.

Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en echt glas.

Krachtige LED



Philips buitenverlichting maakt gebruik van de allernieuwste geavanceerde LED-technologie en staat garant voor kwaliteitsverlichting, een grote lichtsterkte en een lange levensduur.

Krachtig licht

Deze buitenlamp geeft een krachtig, warmwit licht. Een heldere poel van licht om uw tuin of terras te verlichten.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

Lichteffect in twee richtingen



Lichteffect in twee richtingen voor algemene tuinverlichting.

Eenvoudig te installeren

Deze lamp en de fittingen zijn heel eenvoudig te installeren. Alles wat u nodig hebt, zit in de doos, zoals een torxsleutel en -schroef. Bovendien krijgt u van ons duidelijke richtlijnen voor het installeren van het product en relevante informatie over IP-klassen voor vochtbestendigheid.

Weerbestendig

Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen

ontworpen en is uitvoerig getest op weerbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Roestvast staal
- Materiaal: Aluminium
- Kleur behuizing: Roestvast staal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Tuin

- Tuin: Achtertuin, Voortuin

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Modern
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Ja

Vermogen

- Ingangsspanning: SELV (extra lage veiligheidsspanning)

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,767 kg
- Hoogte: 11,8 cm
- Lengte: 13,6 cm
- Breedte: 8,8 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 12
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 300 lm
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: 50-60 Hz
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: Vast ingebouwde LED-lamp
- Wattage meegeleverde lamp: 1 W
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Beschermingsklasse: IP 44 | Bescherming draden, spatwaterdicht
- Aantal lichtbronnen: 1
- IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I



Publicatiedatum:
2025-08-30
Versie: 0.370

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com