

PHILIPS

Wandlamp

myGarden

Chipmunk

roestvrij staal



17336/47/PN



Geniet van een prachtig verlichte tuin

De Philips Chipmunk buitenwandlamp van roestvrij staal geeft uw muur een stijlvolle en krachtige uitstraling. De wandlamp met E27-fitting verdeelt het licht omhoog en omlaag voor een verbluffend effect op de hele muur. De buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Combineer met een Philips LED-lamp voor het mooiste lichteffect. Philips buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel.

Geef uw tuin een vleugje design

- Hoogwaardig roestvrij staal en synthetische materialen

Speciale kenmerken

- Eenvoudige installatie
- Weerbestendig

Geniet van het buitenleven

- Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer

Kenmerken

Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en synthetische materialen.

Eenvoudige installatie



Het installeren van een armatuur kan soms lastig zijn, maar bij deze Philips buitenlamp is er specifiek op gelet dat het product makkelijk en snel kan worden geïnstalleerd. Het product wordt geleverd met een torxsleutel voor de installatie.

Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op weerbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

Creëer een stijlvolle sfeer

Deze buitenwandlamp past bij de trends en levensstijl van nu en gaat naadloos op in uw buitenruimte. Bovendien creëert de lamp de sfeer die u altijd al hebt gewenst.

Specificaties

Design en afwerking

- Materiaal: Metaal

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee

Tuin

- Tuin: Achtertuin, Voortuin

Lichtkenmerken

- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 105 lm/W

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,389 kg
- Totale hoogte: 118 mm
- Totale lengte: 195 mm
- Totale breedte: 205 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Netspanning: 50-60 Hz
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Wattage meegeleverde lamp: -
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 42
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1



Publicatiedatum:
2025-09-13
Versie: 0.410

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com