

PHILIPS

Virginia bewegingssensor

VIRGINIA zwart

Zwart

Waterbestendig

17476/30/PN



Altijd licht wanneer u thuiskomt

Deze zwarte Philips Virginia bewegingssensor heeft meerdere montage mogelijkheden, met een breed detectiebereik en een sensorkop die vrij bewogen kan worden in 2 richtingen. Stel de sensor in volgens je behoeften en gebruik de unieke dag/nacht-functie voor wat extra veiligheid 's avonds.

Geavanceerde verlichting voor buitenshuis

- Inclusief bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust
- Handmatige overbrugging

Speciale kenmerken

- Meerdere montage mogelijkheden

Een warm welkom met licht

- Eenvoudig te installeren sensor
- Hoge max. belasting (1000 W voor gloeilampen, 200 W voor LED)

Buitenverlichting op een eenvoudige manier

- IP44 - weerbestendig
- Hoogwaardige synthetische materialen


Kenmerken

Bewegingssensor inbegrepen



De meegeleverde bewegingssensor verwelkomt u bij thuiskomst en laat weten of er bezoek aankomt. Als de sensor beweging detecteert, wordt het licht automatisch ingeschakeld.

Handmatige overbrugging Meerdere montagemogelijkheden Eenvoudig te installeren sensor



Het instellen van de sensor voor het automatisch inschakelen van de lamp is heel gemakkelijk.

Hoge max. belasting (1000 W voor gloeilampen, 200 W voor LED) IP44 - weerbestendig



Deze Philips bewegingssensor is speciaal ontwikkeld voor een vochtige buitenomgeving en heeft strenge tests ondergaan om de waterbestendigheid te verzekeren. Het IP-niveau wordt omschreven met twee cijfers: het eerste geeft het beschermingsniveau tegen stof weer, het tweede tegen water. Deze Philips PIR-sensor is met IP44 ontworpen: beschermd tegen spatwater en ideaal voor gebruik buitenshuis.

Hoogwaardige synthetische materialen

Deze Philips bewegingssensor is speciaal voor buitenruimtes ontworpen. Hij is duurzaam en gemaakt van hoogwaardige synthetische materialen.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Accessoires
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,146 kg
- Totale hoogte: 94 mm
- Totale lengte: 70 mm
- Totale breedte: 104 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Lamptechnologie: Niet van toepassing
- Netspanning: 50 Hz
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Nee

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696176771
- Nettogewicht: 0,15 kg
- Brutoweight: 0,23 kg
- Hoogte: 11,1 cm
- Lengte: 7,8 cm
- Breedte: 10,8 cm



Publicatiedatum:
2026-05-30
Versie: 0.501

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.