

PHILIPS

Wandlamp

Linea

SHELLLINE 3000K

wit

LED



31238/31/P1



Licht en ontspannen

Philips myLiving Decolinea Shellline wand-buislamp combineert prestaties en vormgeving in het eenvoudige ontwerp. Met duurzame LED-technologie en tot wel 15.000 branduren is deze lamp de ideale vervanging van de traditionele T5-buis.

Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit
- Lange levensduur - tot 15 jaar
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

Kenmerken

Energiezuinig



Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

LED-lamp van topkwaliteit



De ingebouwde LED-lamp is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

Lange levensduur



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De geïntegreerde LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 15.000 uur (dit staat gelijk aan 15 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur/dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft u nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en je kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Diffuus licht: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/slaapkamer, Keuken
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,112 kg
- Hoogte: 3,4 cm
- Lengte: 60,5 cm
- Breedte: 2,8 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 900 lm
- Netspanning: Bereik 220-240 V, 50-60 Hz
- Wattage meegeleverde lamp: 9 W
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Aantal lichtbronnen: 1



Publicatiedatum:
2025-08-30
Versie: 0.493

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com