

PHILIPS

Wavel
plafondverlichting, 36 W

Plafondlampen

4000/6500/2700K

Wit

Dimbaar; SceneSwitch



31823/31/P5



Kwaliteitsverlichting voor een gezellig huis

De Philips myLiving Wavel plafondlamp heeft geïntegreerde LED voor optimale lichtopbrengst en uniformiteit. Pas de helderheid aan uw stemming aan met in stappen verstelbare functies en geheugenfuncties.

Lichteffect

- Gelijkmatische lichtverdeling

Geavanceerde LED-lamp

- Instelbaar 2700-6500 K

Energiezuinig

- 80% energiebesparing in vergelijking met traditionele lichtbronnen

Kenmerken

Gelijkmatige lichtverdeling



80% energiebesparing



Instelbaar



Bespaar tot 80% energie in vergelijking met je standaard lamp. Hij betaalt zichzelf terug en bespaart u jaar na jaar weer geld. Dus, verlaag u energierekening en begin nu te besparen.

Deze lamp is instelbaar. U kunt het licht afstemmen op de gewenste lichtkleur, van warmwit (2700 K) tot koel daglicht (6500 K).

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor, Garage
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar, SceneSwitch

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 175 mA
- Rendement: 88 lm/W

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,19 kg
- Hoogte: 6,9 cm
- Lengte: 48 cm
- Breedte: 48 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 20.000 hr
- Diameter: 480 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 3200
- Lichtkleur: 4000/6500/2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Stapsgewijs dimmen – niet gebruiken met dimmer
- LED: Ja
- Wattage meegeleverde lamp: 36
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718696162798
- Nettogewicht: 1,19 kg
- Brutoweight: 1,97 kg
- Hoogte: 53,6 cm
- Lengte: 7,3 cm
- Breedte: 53,6 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005315708



Publicatiedatum:
2024-07-25
Versie: 0.391

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.