

PHILIPS

Box plafond-/
wandspot, 2x


Plafond-/wandspots

2200-2700 K


Wit

Dimbaar; WarmGlow

Hoogwaardige onderdelen



50492/31/P0



Hoe meer je dimt, hoe warmer het licht

De 2-lichts Philips Box is een moderne, witte, kubusvormige opbouwspot. De twee spots zijn draaibaar zodat u gemakkelijk mooie interieurobjecten in uw kamer accentueert. Het is een lamp die aan het plafond van elke kamer met een strak interieur past. De WarmGlow LED-lamp zorgt voor altijd voor de juiste sfeer bij wat u doet: hoe meer u dimt, doe warmer het licht. Dat werkt met de meeste dimmers en jarenlang, want de ingebouwde LED-lamp en de metalen behuizing zorgen voor duurzaam, zorgeloos licht.

Gemakkelijke verlichting zonder zorgen

- Bespaar energie met hoogwaardig LED-licht
- Lampen met een levensduur van tot wel 30 jaar
- Onmiddellijk helder licht na inschakelen
- Hoge lichtopbrengst: 1000 lumen
- Ontworpen voor uw oogcomfort
- Geïntegreerde LED-lamp
- 5 jaar garantie voor zorgeloos gebruik

Veelzijdige verlichting voor elk moment van de dag

- Verander de sfeer met een draai aan de dimmer

Superieur ontwerp voor een optimaal lichteffect

- Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit
- De perfecte lichtbundel voor accentverlichting
- Draaibare spot voor maximale flexibiliteit

Kenmerken

Energiezuinige LED-lamp

LED-lampen leveren een besparing op van tot wel 80 procent, vergeleken met traditionele verlichting met dezelfde lichtopbrengst. Wanneer u een Philips LED-lamp koopt, bespaart u meteen geld. Elke keer dat u een traditionele lichtbron vervangt door een LED-lamp, ziet u dat meteen terug in een lagere energierekening.

Levensduur van tot wel 30 jaar

LED-lampen gaan langer mee, dus u hoeft uw lichtbron veel minder vaak te vervangen. Dit leidt tot aanzienlijk minder afval en bespaart u op de lange termijn ook geld.

Onmiddellijke helderheid

Met Philips LED-spots hoeft u nooit te wachten. Ze leveren onmiddellijk hun volledige helderheidsniveau nadat ze zijn ingeschakeld. Het warmwitte licht lijkt echt op gloeilamplicht en zorgt meteen voor een gezellige, uitnodigende sfeer.

Hoge lichtopbrengst: 1000 lumen

Verlicht uw huis met licht van hoge kwaliteit

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Geïntegreerde LED-lamp

Deze spot heeft een hoogwaardige geïntegreerde LED-lamp met een optimale lichtopbrengst.

5 jaar garantie

Al onze spotlights zijn gebouwd om lang mee te gaan. Ze worden geleverd met 5 jaar volledige garantie op het hele product, zodat u elke dag weer kunt genieten van verlichting die haar kwaliteit behoudt.

WarmGlow, dimbaar licht

Creëer de perfecte sfeer voor elk moment. Met de Philips WarmGlow LED-spots kunt u de perfecte sfeer creëren met een draai aan uw dimmer. Dim moeiteloos van functioneel helder licht van 2700 K naar uitnodigend warm licht van 2200 K wanneer de gelegenheid daarom vraagt. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.

Hoogwaardige onderdelen

Deze spot is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Het stevige, duurzame resultaat gaat vele jaren mee is een aanwinst voor uw huis.

Perfect voor accentverlichting

Deze LED-spot levert moderne verlichting met een vertrouwde lichtopbrengst onder een grote hoek (40 graden) en is geschikt voor zowel accentverlichting als algemene verlichting. Ideaal voor gebruik in keukens, woonkamers en eetkamers.

Eenvoudig te richten spot

De draaibare spot is zo ontworpen dat u het licht op elke gewenste plek kunt richten.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor, Hal
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar, WarmGlow

Andere eigenschappen

- Rendement: 111 lm/W

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,860 kg
- Hoogte: 10 cm
- Lengte: 20,2 cm
- Breedte: 10,2 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 30.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1000
- Lamptechnologie: Led, Extra lage veiligheidsspanning
- Lichtkleur: 2200-2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 9
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Vervangbaarheid van lichtbron: Door een professional vervangbare LED-lichtbron
- Vervangbaarheid van voorschakelapparatuur: Door een professional vervangbare voorschakelapparatuur
- Aantal lichtbronnen: 2

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696164525
- Nettogewicht: 0,86 kg
- Bruto gewicht: 1,02 kg
- Hoogte: 24,8 cm
- Lengte: 12,1 cm
- Breedte: 14,3 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005528101



Publicatiedatum:
2024-06-17
Versie: 0.580

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.