

PHILIPS

Halogeencapsulelamp

Halogeen

28 W (40 W)

G9

Warmwit

Dimbaar



8718291204268



Prachtig sprankelend licht

De Philips halogeencapsulelamp biedt helder, sprankelend halogeenlicht en haalt het meeste uit uw verlichting. Alle Philips-halogeenproducten zijn volledig dimbaar.

Superieure lichtkwaliteit

- Dimbaar
- Sprankelend, natuurlijk licht

Kenmerken

Dimbaar

Bepaal zelf hoeveel licht nodig is. Deze Philips halogeenlamp is dimbaar met alle dimmers en kan worden aangepast van helder, sprankelend licht tot een warme, gezellige gloed.

Sprankelend, natuurlijk licht



Deze Philips capsulelampen bieden sprankelend, natuurlijk halogeenlicht. U kunt capsulelampen gebruiken om uw armatuur te doen schitteren.

Specificaties

Lampkenmerken

- Vorm: Capsule
- Dimbaar: Ja
- Lampvorm: Niet-richtbare capsulelamp
- Fitting: G9
- Technologie: Halogeen
- Lampafwerking: Helder

Lampafmeting

- Diameter: 13 mm
- Hoogte: 45 mm
- Breedte: 13 mm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 2 jaar
- Lumenbehoudfactor: 0.8
- Nominale levensduur: 2.000 hr
- Aantal schakelcycli: 8.000

Lichtkenmerken

- Toepassing: Speciale toepassing, Accentverlichting
- Kleurweergave-index (CRI): 100
- Kleurtemperatuur: 2800 K
- Lichtkleurcategorie: Warm wit
- Nominale lichtstroom: 350 lm
- Opstarttijd: 0 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte s
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom): 2800 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 12,1 lm/W
- Lichtstroom: 350 lm

Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 1

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 1
- Spanning: 230 V
- Vermogen: 29,0 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): G
- Energieverbruik: 29 W

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 2.000 hr
- Nominale lichtstroom: 350 lm
- Nominaal vermogen: 29.0 W

Technische specificaties

- Levensduur van lampen: 2.000 hr
- Vorm: Capsule
- Kleurkwaliteit, coördinaat Y: 0,409
- Kleurkwaliteit, coördinaat X: 0,452
- EPREL-registratienummer: 423234
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Dimbaar: Ja
- Lampvoet: G9

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514334618
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutogewicht: 0,01 kg
- Hoogte: 12,8 cm
- Lengte: 2,5 cm
- Breedte: 5,3 cm
- Materiaalnummer (12NC): 925640644224



Publicatiedatum:
2024-03-01
Versie: 0.620

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com