

PHILIPS

Moire
plafondverlichting, 17 W

Plafondlampen

4000 K

Wit



8718699750596



Comfortabel LED-licht dat aangenaam is voor je ogen

Philips LED-verlichting geeft licht dat is ontworpen voor het comfort van je ogen

Lichteffect

- Deze plafondverlichting is uitgerust met verweven optiek, een technologie die het licht slim opnieuw verspreidt en zo je totale verlichtingservaring verbetert. De lens van de armatuur heeft een piramidevormige microstructuur die het licht verstrooit en gelijkmatig verdeelt, en het zo aangenamer voor de ogen maakt.

Gemakkelijk te ervaren

- Eenvoudige installatie

Lichteffect

- Gelijkmatige lichtverdeling

Eersteklas kwaliteit

- Gemakkelijk te reinigen

Kenmerken

Verweven optiek

Deze plafondverlichting is uitgerust met verweven optiek, een technologie die het licht slim opnieuw verspreidt en zo je totale verlichtingservaring verbetert. De lens van de armatuur heeft een piramidevormige microstructuur die het licht verstrooit en gelijkmatig verdeelt, en het zo aangamer voor de ogen maakt.

Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

Gemakkelijk te reinigen

Dankzij de gladde en gemakkelijk te reinigen materialen ziet je huis er altijd piekfijn uit, van de vloer tot aan het plafond.

Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Rond

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 111

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 142 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,42 kg
- Totale hoogte: 50 mm
- Totale lengte: 320 mm
- Totale breedte: 320 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 320 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1900
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Koelwit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699750596
- Nettogewicht: 0,44 kg
- Brutoweight: 0,87 kg
- Hoogte: 35,2 cm
- Lengte: 6,2 cm
- Breedte: 35,2 cm

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing



Publicatiedatum:
2026-05-30
Versie: 0.384

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.