

PHILIPS

Filamentlamp
gerookt 11W ST64 E27

LED

1800K

100 lm

15.000 uur



8718699759650



Een unieke lamp

LED-lampen van Philips geven een prachtig, warmwit licht, gaan lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De dimbare lamp heeft een modern en elegant ontwerp en is de perfecte vervanging voor traditionele matte lampen.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Light beyond illumination

- Vintagestijl, moderne LED-technologie

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- Ziet er goed uit, aan én uit

Kenmerken

Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu

uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Moderne LED met een vintage look en feel

LED Classic-lampen zijn gebaseerd op de standaard energiebesparingstechnologie van LED's. Nu kunt u profiteren van een lamp in retrostijl die LED technologie combineert met een vintage design.

Ziet er goed uit, aan én uit



"Deze prachtige lamp met zichtbaar filament geeft stijlen nostalgie aan iedere kamer. Altijd mooi om te zien, aan én uit. "

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Smoky
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °C
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Garantie

- Garantieperiode: 2.5 years

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 1800 K
- Nominale lichtstroom: 100 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 818 | CCT of 1800K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 1800
- Lichtstroom: 100 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 43

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Decoratief

Andere eigenschappen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699759650
- EOC: 871869975965000
- Producttitel: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.54

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.54
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 11
- Energieverbruik: 2,3
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 3

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 143 mm
- Totale lengte: 143 mm
- Totale breedte: 64 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 64 mm
- Lamptechnologie: Led
- Dimbaar: Nee
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Lampvoet: E27

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699759650
- Nettogewicht: 0,04 kg
- Brutoweight: 0,07 kg
- Hoogte: 18,2 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 7 cm



Publicatiedatum:
2026-06-10
Versie: 0.341

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.