

PHILIPS

Capsule 10 W
Capsule G4 x2

Led

2700 K

115 lm

15.000 uur



8718699767877



Ervaar warmwitte LED-verlichting

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Kies voor een duurzame oplossing

- Energiebesparing tot wel 80%

Light beyond illumination

- Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

Kenmerken

Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K en geeft een warme, rustgevende sfeer, perfect voor ontspannen. Dit licht van 2700 K is ideaal voor het ontwerpen van woningverlichting

Energiebesparing tot wel 80%



Profiteer van de energiebesparing van LED's zonder toegevingen te doen aan de lichtkwaliteit. Bespaar meteen meer dan 80% energie door uw bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen

Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik



De Philips LED voor alledag is de perfecte lamp voor jouw basisbehoeften voor verlichting. Hij levert het mooie licht en de betrouwbare prestaties die je van een LED verwacht voor een betaalbare prijs.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare capsulelamp
- Fitting: G4
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Lampafmeting

- Hoogte: 3,5 cm
- Breedte: 1,3 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 115 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

- EyeComfort: Nee

Andere eigenschappen

- Rendement: 115 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699767877
- EOC: 871869976787700
- Producttitel: LED 10W G4 WW 12V ND 2SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.57
- Spanning: 12V AC electronic V
- Vermogen: 1 W
- Vermogensequivalent: 10 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 3,5 cm

Technische specificaties

- Frequentie: 50 Hz
- EPREL-registratienummer: 374871

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718699767877
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutoweight: 0,02 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 2,5 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002388831



Publicatiedatum:
2024-04-19
Versie: 0.150

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com