

PHILIPS

Capsule 60 W
Capsule G9

Led

2700 K

570 lm

15.000 uur



8718699774073



Warmwit licht met uitstekende lichtkwaliteit

Philips LED-spots zijn ideaal als basisverlichting: ze geven warm, halogeenachtig licht en leveren de prestaties die u verwacht van LED-technologie.

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat lijkt op de warme gloed van een gloeilamp

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en hetzelfde formaat als halogeencapsules

Kies voor een duurzame oplossing

- Buizen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee
- Bespaart tot wel 90% energie

Kenmerken

Warmwit licht dat lijkt op de warme gloed van een gloeilamp



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K voor een warme, rustige sfeer, perfect om bij te ontspannen. Het licht van 2700 K is ideaal voor woningverlichting.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de buizen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Ter vervanging van halogeencapsules



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit een standaard LED-capsule voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeencapsules.

Bespaart tot wel 90% energie



Profiteer van de energiebesparing van LED zonder in te leveren op lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel 90% energie door je bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare capsulelamp
- Fitting: G9
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 570 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.4
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 118 lm/W

Diversen

- EyeComfort: Nee

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699774073
- EOC: 871869977407300
- Producttitel: LED 60W G9 WW ND SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 4,8 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 60 mm
- Totale lengte: 60 mm
- Totale breedte: 19 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 397599

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699774073
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutoweight: 0,02 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 2,5 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2025-09-17
Versie: 0.180

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com