

PHILIPS

Spot 80W PAR16
GU10

Led

2200-2700 K

575 lm

25.000 uur

Dimmen



8718699774097



De juiste verlichting maakt ieder moment perfect

Met de WarmGlow LED-lampen van Philips beleeft u licht op een geheel nieuwe manier. Dim het lichtniveau naar de warme tonen van traditionele lampen en ga van functionele verlichting naar uitnodigende sfeerverlichting.

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Light beyond illumination

- Dimbaar

Kenmerken

Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt

Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K en levert een warme, rustgevende sfeer, perfect voor ontspannen. Ideaal voor het ontwerpen van woningverlichting

Dimbaar

Deze lamp kan worden gebruikt met de meeste dimmers om de gewenste sfeer te creëren met vloeiend dimmen tot 10% van het volledige lichtniveau. Controleer het overzicht van de dimmercompatibiliteit om er zeker van

te zijn dat uw specifieke dimmer met deze lamp kan worden gebruikt.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2200-2700 K
- Nominale lichtstroom: 575 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 92 lm/W

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, WarmGlow

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699774097
- EOC: 871869977409700
- Producttitel: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.88
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 80 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 6,2 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 7

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 56 mm
- Totale lengte: 56 mm
- Totale breedte: 50 mm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 950 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 387456

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699774097
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Brutogewicht: 0,07 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2025-08-30
Versie: 0.257

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com