

PHILIPS

Spot 100 W R7S

Led

3000 K


1600 lm

15.000 uur

Dimmen



8718699780371



Dimbare rechte LED-lamp met een straal van 300 graden

Deze innovatieve rechte LED-lamp is de perfecte vervanging voor rechte R7S-halogenelampen en is ook nog eens veel energiezuiniger.

Hoogwaardig licht

- Koel vitaliserend licht

Kenmerken

3500 K [LED-lampen]



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 3500 K en voorziet u van een koel, vitaliserend licht, perfect voor het creëren van een uitnodigende sfeer om vrienden te ontvangen of te ontspannen met een boek.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare reflectorlamp
- Fitting: R7s
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Nominale lichtstroom: 1600 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0,4
- Kleurcode: 830 | CCT of 3000K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 114 lm/W

Diversen

- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Dimbaar

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Producttitel: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0,8
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 100 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 14 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 14

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 118 mm
- Totale lengte: 118 mm
- Totale breedte: 29 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 397578

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699780371
- Nettogewicht: 0,09 kg
- Brutogewicht: 0,11 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 3 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2025-08-30
Versie: 0.520

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com