

PHILIPS

Spot 100 W R7S

Led

4000 K


1800 lm

15.000 uur

Dimmen



8718699780395



Dimbare rechte LED-lamp met een straal van 300 graden

Deze innovatieve rechte LED-lamp is de perfecte vervanging voor rechte R7S-halogenelampen en is ook nog eens veel energiezuiniger.

Hoogwaardig licht

- Koelwit licht

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en hetzelfde formaat als halogeenspots
- Dezelfde vorm en formaat als rechte halogenelampen

Kenmerken

Koelwit licht



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 4000 K en geeft extra koel, fris en helder licht.

Ter vervanging van halogeenreflectorlamp



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit een standaard LED-capsule voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeenspots.

Vervangt rechte halogeenlampen



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is deze standaard rechte LED-lamp voor moderne verlichting de perfecte duurzame vervanger voor traditionele rechte halogeenlampen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare reflectorlamp
- Fitting: R7s
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 1800 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 840 | CCT of 4000K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 128 lm/W

Diversen

- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Dimbaar

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699780395
- EOC: 871869978039501
- Producttitel: LED 100W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.8
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 100 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 14 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 14

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 118 mm
- Totale lengte: 118 mm
- Totale breedte: 29 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 397579

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718699780395
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Brutogewicht: 0,17 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 3 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2025-08-30
Versie: 0.317

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com