



Kaarslamp 40 W C37 E14



Deze slimme WiZ LED-kaarslamp zorgt voor verlichting die rekening houdt met iedereen in huis. Stel verschillende tinten warmwit tot koelwit licht in die je helpen concentreren of juist ontspannen. Je kunt timers instellen die je lampen automatisch in- of uitschakelen gebaseerd op jouw dag- of weekritme. Bijvoorbeeld als je wakker wordt of bij het slapen gaan. Je kunt ze bedienen met je smartphone of met je stem, zelfs als je niet thuis bent. WiZ lampen werken op je eigen wifin netwerk. Meer heb je niet nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Instelbaar wit licht, slimme lamp
- Tot 470 lumen
- Eenvoudig te installeren
- Bediening met app of stem




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.



Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: C37
Fitting: E14
Technologie: Slimme wifi
Type glas: Mat
Dimbaar: Draadloos dimmen

LAMPAFMETING

Hoogte: 11,6 cm
Gewicht: 0,045 kg
Breedte: 3,9 cm

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000 hr

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): 90
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
Nominale lichtstroom: 470 lm
Opstarttijd: <0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 40 mA
Rendement: 95 lm/W

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8718699787073
EOC: 871869978707300
Producttitel: Wi-Fi BLE 40W C37 E14
927-65 TW 1PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.51
Spanning: 220-240 V
Vermogen: 4,9 W
Vermogensequivalent: 40 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): F

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Lengte: 11,6 cm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000 hr
Nominale lichtstroom: 470 lm
Nominaal vermogen: 4.9 W

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60 Hz
EPREL-registratienummer: 1901098



© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

EAN:

wizconnected.com