



Wi-Fi BLE 50W GU10 922-65 RGB 1PF/6



Zin in kleur? Wil je iets bijzonders benadrukken? Of moet je iets doen? Met deze gekleurde LED-spots is er van alles mogelijk. Laat je niet misleiden door de standaard GU10-vorm: er is helemaal niets standaard aan het licht dat uit deze kleine krachtbronnen komt. Kies uit miljoenen kleuren of stel schema's in om de lampen automatisch de perfecte sfeer te laten creëren op basis van jouw voorkeuren en stemming. Alle lampen zijn te bedienen met behulp van de WiZ app, de WiZ afstandsbediening of je stem.

PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 345 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.




Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfrazen

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Ocean bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: PAR16
Fitting: GU10
Technologie: Slimme wifi
Type glas: Mat
Dimbaar: Draadloos dimmen

LAMPAFMETING

Hoogte: 5,8 cm
Gewicht: 0,05 kg
Breedte: 5 cm

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000 hr

LICHTKENMERKEN

Bundelhoek: 36 graden
Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): 90
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Nominale lichtstroom: 345 lm
Opstarttijd: <0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 40 mA
Rendement: 73 lm/W

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8718699787134
EOC: 871869978713401
Producttitel: Wi-Fi BLE 50W GU10
922-65 RGB 1PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.51
Spanning: 220-240 V
Vermogen: 4,7 W
Vermogensequivalent: 50 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): G

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Lengte: 5,8 cm

NOMINALE WAARDEN

Gemeten bundelhoek: 36 graden
Nominale levensduur: 15.000 hr
Nominale lichtstroom: 345 lm
Geschatte piekintensiteit: 550 cd
Nominaal vermogen: 4.7 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60 Hz
EPREL-registratienummer: 804322
Meetreferentie van lichtstroom:
Narrow Cone

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8718699787134
Nettogewicht: 0,05 kg
Brutogewicht: 0,09 kg
Hoogte: 16 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 7 cm
Materiaalnummer (12NC):
929002448422



© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.