

PHILIPS

Capsule

Led

3,2 W-40 W

G9

Warm wit



8719514303751



Een vertrouwde lichtbundel en innovatief design

Deze LED-capsule voor netspanningsaansluiting verspreidt helder, wit licht.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en hetzelfde formaat als halogeencapsules

Kies voor een duurzame oplossing

- Lampen met lange levensduur – gaan tot 15 jaar mee

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Ter vervanging van halogeencapsules



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit een standaard LED-capsule voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeencapsules.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare bol
- Fitting: G9
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Lampafmeting

- Hoogte: 5,4 cm
- Breedte: 1,7 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 8.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 400 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Andere eigenschappen

- Rendement: 125 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514303751
- EOC: 871951430375100
- Producttitel: LED 40W G9 WW RF ND SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 3,2 W
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 5,4 cm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 453190

De lamp

- Kleurconsistentie: 6

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514303751
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutogewicht: 0,02 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 2,5 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC):
929002495501



Publicatiedatum:
2024-04-13
Versie: 0.199

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com