

# PHILIPS

Spot 50W PAR16  
GU10

LED

2700/2500/2200K

355 lm

15.000 uur



8719514307766



## Eén lamp. Jouw schakelaar. Drie lichtinstellingen.

Creëer de perfecte sfeer voor elk moment. Met de Philips SceneSwitch LED-lamp kun je met jouw bestaande schakelaar eenvoudig het lichtniveau aanpassen, van helder licht naar natuurlijk licht of een sfeervolle, warme gloed.

### Hoogwaardig licht

- Overall licht

### Light beyond illumination

- Hiermee zet u de lamp terug naar de standaard fabrieksinstelling
- Geen dimmer of extra installatie nodig
- De lamp onthoudt de laatst gekozen lichtstand

# Kenmerken

## Overall licht

Dankzij zijn innovatieve maar vertrouwde vormgeving voorkomt deze LED-lamp de schaduw die normaal optreedt aan de rand van de bundelspreiding. Het resultaat? Overall natuurlijk, warmwit licht.

## Reset (SceneSwitch)



Indien er meerdere lampen worden gebruikt die niet meer zijn gesynchroniseerd, schakelt u de verlichting binnen 1 seconde in en weer uit om de lampen terug te zetten naar de standaard fabrieksinstelling.

## Direct klaar voor gebruik



Geen extra installatie of dimmer nodig. Deze lamp is niet geschikt voor gebruik met dimmers. Bij gebruik op een dimmer stelt u de dimmer in op 100% helderheid.

## Automatisch geheugen (SceneSwitch)



Deze SceneSwitch lamp heeft een ingebouwd geheugenchip die uw laatst gekozen lichtinstelling onthoudt als de verlichting langer dan 6 seconden is uitgeschakeld. Als u niet vaak tussen activiteiten wisselt, staat het licht in uw favoriete modus wanneer u het inschakelt.

# Specificaties

## General

- Geschikt voor accentverlichting: Ja

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Dimbaar: Nee

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Garantie

- Garantieperiode: 2 jaar

### Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-2500-2700 K
- Nominale lichtstroom: 355 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2200, 2500, 2700
- Lichtstroom: 355 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,6
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 73,00

### Diversen

- EyeComfort: Ja

### Andere eigenschappen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

### Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514307766
- EOC: 871951430776600
- Producttitel: LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

### Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.5

### Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 50
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 4,8
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

### Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 54 mm
- Totale lengte: 54 mm
- Totale breedte: 50 mm

### Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000
- Geschatte piekintensiteit: 600 cd

### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 50 mm
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1825225
- Meetreferentie van lichtstroom: Narrow Cone
- Dimbaar: Nee
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Lampvoet: GU10

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514307766
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Brutoweight: 0,07 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-10  
Versie: 0.179

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.