

# PHILIPS

Filamentkaarslamp  
helder 25W B35 E14

LED

2200-2700 K


340 lm

15.000 uur

Dimmen



8719514324152



## Ervaar dimbaar, warmwitte LED- verlichting

Heldere LED-kaarslampen van Philips geven een prachtig, sprankelend lichteffect en gaan uitzonderlijk lang mee. Deze lamp is zowel aan als uit schitterend en perfect geschikt voor kroonluchters met kleine fittingen (E14).

### Kies voor een duurzame oplossing

- Bespaart tot wel 90% energie

### Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor algemene kamerverlichting

# Kenmerken

## Bespaart tot wel 90% energie



Profiteer van de energiebesparing van LED zonder in te leveren op lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel 90% energie door je bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen.

## Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen/buiten
- Lampvorm: Niet-richtbare kaarslamp
- Fitting: E14
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

## Design en afwerking

- Materiaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

## Milieu

- Het product weggoaien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Kies uw kleur: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 300
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2200-2700 K
- Nominale lichtstroom: 340 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: <0.5
- Kleurcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 136

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Woonkamer
- Stijl: Klassiek
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, WarmGlow

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514324152
- EOC: 871951432415200
- Producttitel: LED classic 25W B35 E14 CL WGD90 SRT4

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.6
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 25
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D
- Energieverbruik: 2,5
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 3

#### Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 97 mm
- Totale lengte: 97 mm
- Totale breedte: 35 mm

#### Service

- Garantie: 2 jaar

#### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 35 mm
- Lamptechnologie: Led
- IP-classificatie: IP65
- EPREL-registratienummer: 1109136

#### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

#### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514324152
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutoweight: 0,03 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 4,6 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-13  
Versie: 0.336

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.