




Adria Ceiling 17 W

Dim het licht in een ruimte (zonder een dimmer switch) met de witte WiZ Adria LED slimme plafondlamp. Gebruik de WiZ app of je stem om de verlichting in- of uit te schakelen, te dimmen of feller te zetten met Wi-Fi-setups.


PRODUCTKENMERKEN

- Koelwit
- Afmetingen: Ø 320
- IP20/kunststof/wit




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.




Verlicht je ruimte met helder en koelwit licht

Verlicht je huis met koelwit licht voor een goede focus. Een slimme lamp die zich eenvoudig aanpast aan je dagelijkse activiteiten.



Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White
Materiaal: Metaal Kunststof

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 15.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
Kleurtemperatuur: 4000 K
Opwarmtijd tot 60% licht: 2
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100
lm/W

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer Eetkamer Slaapkamer
Kinderkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 143 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,45 kg
Totale hoogte: 68 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter: 320 mm
Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 1700
Lichtkleur: 4000
Wattage meegeleverde lamp: 17
IP-classificatie: IP20 | Bescherming
tegen vingers
Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514338074
Nettogewicht: 0,42 kg
Brutogewicht: 0,64 kg
Hoogte: 35,2 cm
Lengte: 7,2 cm
Breedte: 35,2 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.