

PHILIPS

Spot 4,7 W (gelijk aan
50 W) PAR16 GU10 x2

Slimme LED

Alle kleuren

Kunststof

Gemakkelijk te installeren

Bedien met de WiZ app of je
stem



8719514372689



Kleurrijk licht dat bij uw stemming past

Voeg diffuus, kleurrijk slim licht toe aan de standaard inbouwarmaturen of spots in uw huis met de Philips Smart LED gekleurde GU10-lamp. Deze lamp is WiZ connected. Te gebruiken met uw bestaande wifi om te bedienen met de WiZ app of uw stem.

Eenvoudige installatie

- Rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken. Werkt via je bestaande wifinetwerk.

Slimme bediening

- Overal te bedienen via je smartphone.
- Spraakbediening met de Google Assistent, Alexa of Siri Shortcuts

Slimme functies

- Automatiseer je verlichting met timers
- Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties

Lichtinstellingen

- Instelbaar warmwit tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen
- Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen
- Maak je eigen scènes met voorgeprogrammeerde dynamische lichtinstellingen.

Kenmerken

gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken

WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Steek de stekker van je nieuwe lamp in het stopcontact, download de WiZ app en klaar ben je!

Overall je lampen bedienen

Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen zorgen. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Spraakbediening

Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem en de Google Assistant, Amazon Alexa of Siri Shortcuts. Met eenvoudige spraakopdrachten kun je lampen aan of uit doen, feller zetten of dimmen, van kleur veranderen en aangepaste lichtscènes instellen.

Automatiseer je verlichting met timers

Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse gewoontes. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en het uit te laten als je het niet nodig hebt.

Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties

Met de voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties in de WiZ app geniet je de hele dag van licht dat het beste past bij jouw 24-uursritme. WiZ geeft je helder daglicht voor extra energie of een betere concentratie. Zacht warmwit licht helpt je juist ontspannen of beter te slapen.

Instelbaar warmwit tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen

Kies uit een palet van miljoenen kleuren licht om een geweldige sfeer in je huis te brengen. Geniet van de subtiele verschillen van de dynamische lichteffecten om je heen

Eigen lichtscènes

Combineer verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Bewaar je instellingen en roep ze eenvoudig weer op met de app, de WiZmote of je stem.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: PAR16
- Fitting: GU10
- Technologie: Slimme wifi
- Dimbaar: Alleen met specifieke dimmers

Lampafmeting

- Hoogte: 5,8 cm
- Gewicht: 0,05 kg
- Breedte: 5 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
- Nominale lichtstroom: 345 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 40 mA
- Rendement: 73 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514372689
- EOC: 871951437268900
- Producttitel: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 2PF/6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 4,7 W
- Vermogensequivalent: 50 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 5,8 cm

Nominale waarden

- Gemeten bundelhoek: 36 graden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 345 lm
- Geschatte piekintensiteit: 550 cd
- Nominaal vermogen: 4.7 W

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 584542



Publicatiedatum:
2024-11-21
Versie: 0.255

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com