

PHILIPS

Spot 50W PAR16
GU10

Ultra-efficiënt

4000 K

380 lm

50.000 uur



8719514421721



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

LED-spots van Philips zorgen voor een gerichte, heldere lichtbundel, gaan uitzonderlijk lang mee en besparen veel energie. Deze spot is de perfecte duurzame vervanging voor 20W-spots met een GU5.3-fitting.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies voor een duurzame oplossing

- Beter voor uw portemonnee en de planeet
- Lamp met lange levensduur - gaat tot 50 jaar mee

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor accentverlichting

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Energiebesparing tot wel 90%

LED-technologie bespaart tot 90% energie in vergelijking met een standaardlamp. Daardoor betaalt de lamp zichzelf terug en bespaart u jarenlang geld. Bovendien draagt de lamp bij aan een beter milieu.

Lamp met lange levensduur – gaat tot 50 jaar mee

Met een levensduur van maximaal 50.000 uur heb je minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen en geniet je meer dan 50 jaar van mooi licht.

Perfect voor accentverlichting



Deze LED-spot die moderne verlichting levert met een vertrouwde lichtopbrengst onder een grote hoek (36 graden), is geschikt voor zowel accentverlichting als algemene verlichting. Hij kan gebruikt worden in inbouw- en spanningsrailarmaturen en is ideaal voor gebruik in keukens, verlichting van keukeneilanden, woonkamers en eetkamers.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Dimbaar: Nee

Lampafmeting

- Hoogte: 5,4 cm
- Breedte: 5 cm

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 50.000 hr

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 380 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 840 | CCT of 4000K

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: UltraEfficient

Andere eigenschappen

- Rendement: 158 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514421721
- EOC: 871951442172100
- Producttitel: LED 50W GU10 CW 36D ND EELB SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.35
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 2,4 W
- Vermogensequivalent: 50 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): B

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 5,4 cm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 900 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1330818
- Meetreferentie van lichtstroom:
Narrow Cone

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514421721
- Nettogewicht: 0,04 kg
- Brutogewicht: 0,06 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC):
929003163201



Publicatiedatum:
2024-04-19
Versie: 0.186

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com