

PHILIPS

Ozziet
plafondverlichting, 36 W

Plafondlampen


2700 K

Zwart

Dimbaar



8719514432086



Eén lamp. Twee lichtzones. Drie instellingen.

Deze slanke, zwarte Philips plafondlamp is ontworpen als aanvulling op je stijl. De uiterst strakke, ronde lijnen van de hoofdlamp worden benadrukt door een subtiele randverlichting. De lamp heeft 3 unieke koelwitte lichtinstellingen van 2700K en creëert een prachtig, gelijkmatig lichteffect. De lamp is beschikbaar in 3 formaten en is daarom geschikt voor elke ruimte in huis. Met de handige geheugenfunctie roep je eenvoudig jouw laatste lichtinstellingen op. De Ozziet plafondlamp is altijd mooi, zowel aan als uit.

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Perfect voor ontspanning en een praatje

Vervolledig je interieur met kleur

- Superslank ontwerp

Gemakkelijk te ervaren

- Sla jouw favoriete modus op zodat je deze gemakkelijk kunt selecteren
- Eenvoudige installatie

Lichteffect

- Twee lichtzones

Kenmerken

Perfect voor ontspanning en een praatje

De woonkamer is het hart van elk huis, een plek waar de bewoners samenkomen en gasten ontvangen. De verlichting voor deze leefruimte en slaapkamer moet flexibel zijn en gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de verschillende momenten van de dag. Nauwkeurige plaatsing van verschillende lichtbronnen en spelen met lichtlagen helpt een ruimtelijk gevoel te scheppen en de kamer een warme en uitnodigende sfeer te geven.

Superslank ontwerp

Slank ontwerp, ideaal voor kamers met een laag plafond, valt gelijk met het oppervlak.

Sla jouw favoriete modus op zodat je deze gemakkelijk kunt selecteren

Of je nu de voorkeur geeft aan een warme gloed voor gezellige avonden of een helder wit licht voor de concentratie, het systeem slaat jouw favorieten op, zodat je ze makkelijk kunt selecteren.

Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

Twee lichtzones

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om de sfeer in je woonkamer aan te passen. Met de Philips SceneSwitch LED-plafondlamp met twee lichtrichtingen kun je gemakkelijk de sfeer bepalen met drie unieke instellingen. Door de combinatie van hoofd- en lineaire randverlichting beschik je over opties die perfect zijn voor de momenten waarop je samenkomt met anderen, moet concentreren of wanneer je gezelligheid wilt creëren. Er is geen dimmer of installatie nodig, je hebt alleen jouw bestaande schakelaar nodig.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 108

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 180 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,55 kg
- Totale hoogte: 55 mm
- Totale lengte: 500 mm
- Totale breedte: 500 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 500 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 3900
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514432086
- Nettogewicht: 1,55 kg
- Brutoweight: 2,15 kg
- Hoogte: 52,8 cm
- Lengte: 5,9 cm
- Breedte: 52,5 cm



Publicatiedatum:
2026-05-30
Versie: 0.275

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.