

PHILIPS

Filamentkaarslamp
helder 25W S26 E14

Led

2700 K

250 lm

15.000 uur



8719514441439



Een unieke lamp

LED-lampen van Philips geven schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een puur en elegant ontwerp en is de perfecte vervanging voor heldere gloeilampen.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

Kenmerken

Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

De Philips LED voor alledag is de perfecte lamp voor jouw basisbehoeften voor verlichting. Hij levert het mooie licht en de betrouwbare prestaties die je van een Philips LED verwacht voor een betaalbare prijs.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: S26
- Fitting: E14
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 270 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 250 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100 lm/W

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514441439
- EOC: 871951444143900
- Producttitel: LED classic 25W T25S E14 CL ND SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 230 V
- Vermogensequivalent: 25 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 2,5 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 3

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 61 mm
- Totale lengte: 61 mm
- Totale breedte: 26 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50
- EPREL-registratienummer: 1031264



Publicatiedatum:
2025-08-30
Versie: 0.267

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com