

# PHILIPS

Diamond Cut  
inbouwverlichting, 3,5 W,  
95 mm

Inbouwlampen

3000 K

Wit

8719514453241



## Superieur in licht en stijl

Deze Philips LED-downlight is zowel aan als uit mooi om te zien, past perfect in jouw interieur en geeft prettig licht voor de ogen.

### Gemakkelijk te ervaren

- Probleemloze installatie waar geen bedrading voor nodig is.

### Veiligheid

- Geen schadelijke UV-straling

### Materiaal en afwerking


- Hoogwaardig metaal

# Kenmerken

## Eenvoudige installatie Geen schadelijke UV-straling

Het product is ontworpen om schadelijke UV-straling te voorkomen.

## Hoogwaardig metaal



Duurzaam en aantrekkelijk metaal voor een sterke afwerking.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Rond

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 110 graden
- Kleurconsistentie: 5 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 36 mA
- Rendement: 85 lm/W

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.45

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,083 kg
- Lengte inbouwopening: 6.8-8.0 cm
- Diameter inbouwopening: 6.8-8.0 cm
- Hoogte: 4,95 cm
- Lengte: 9,5 cm
- Inbouwafstand: 0,2 cm
- Breedte: 9,5 cm

## Service

- Garantie: 1 jaar

#### Technische specificaties

- Levensduur tot: 25.000 hr
- Diameter: 95 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 300
- Lichtkleur: 3000
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- LED: Ja
- Wattage meegeleverde lamp: 3.5

- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514453241
- Nettogewicht: 0,25 kg
- Brutoweight: 0,29 kg
- Hoogte: 10,1 cm
- Lengte: 10,3 cm
- Breedte: 16,3 cm



Publicatiedatum:  
2025-04-19  
Versie: 0.268

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.