



IMAGEO 2x draaibare spot

De WiZ Imageo witte slimme opbouwspot met een modern design en warmwit of koelwit licht heeft twee draaibare spots zodat je je ruimte met slimme verlichting kunt verlichten. Gebruik je WiFi-verbinding om de spot met de WiZ app of je stem te bedienen.

PRODUCTKENMERKEN

- Instelbaar wit
- Afmetingen plaat: 8*25 cm
- IP20/metaal/wit



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!




Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.




Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: Rechthoek
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White
Materiaal: Metaal

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
Inclusief LED-lamp(en): Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
Opwarmtijd tot 60% licht: 2
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 69
lm/W

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer Eetkamer

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,62 kg
Totale hoogte: 123 mm
Totale lengte: 250 mm
Totale breedte: 105 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtstroom in lumen meegeleverde
lamp: 345
Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 690
Lichtkleur: 2700-6500
Energieklasse meegeleverde
lichtbron: G
Wattage meegeleverde lamp: 4.9
Maximaal vermogen vervangende
lamp: 5
IP-classificatie: IP20 | Bescherming
tegen vingers
Bescherminingsklasse: Klasse I - geaard
Lichtbron vervangbaar: Ja
Aantal lichtbronnen: 2

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514551770
Nettogewicht: 0,62 kg
Brutogewicht: 0,77 kg
Hoogte: 14,5 cm
Lengte: 8,3 cm
Breedte: 25,3 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.