




IMAGEO 3x draaibare spot

Gebruik de drie draaibare spots en gekleurde slimme verlichting voor een statement in elke ruimte met de WiZ Imageo zwarte slimme opbouwspot. Gebruik je wifi-verbinding om de spot met de WiZ app of je stem te bedienen.

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Afmetingen plaat: 8*44 cm
- IP20/metaal/zwart



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!




Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart
Materiaal: Metaal

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
Inclusief LED-lamp(en): Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Opwarmtijd tot 60% licht: 2
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 69 lm/W

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer Eetkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 3x60 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 1,018 kg
Totale hoogte: 123 mm
Totale lengte: 440 mm
Totale breedte: 105 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 345
Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1035
Lichtkleur: 2200-6500 (RGB)
Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
Fittinghouder/lampfitting: GU10
Wattage meegeleverde lamp: 5
Maximaal vermogen vervangende lamp: 5
IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
Lichtbron vervangbaar: Ja
Aantal lichtbronnen: 3

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514551978
Nettogewicht: 1,02 kg
Brutogewicht: 1,22 kg
Hoogte: 14,5 cm
Lengte: 8,3 cm
Breedte: 44,3 cm