

Lichtsnoer

Voorzie je huis van levendige kleuren die je aan kunt passen om speciale momenten nog bijzonderder te maken. Gebruik je WiFi-verbinding om de spot met de WiZ app of je stem te bedienen.

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Laagspanning
- Geschikt voor buiten




Directe configuratie voor alle slimme verlichting

Krijg direct toegang tot alle slimme functies, door je nieuwe lampen te verbinden met je bestaande WiFi. Je kunt lampen onderweg van huis ook bedienen en schema's instellen om ze automatisch in en uit te laten schakelen. En dat alles is mogelijk zonder dat je extra hardware hoeft te installeren. Zorg ervoor dat je WiFi hebt voor de bediening, dan zijn alle gekoppelde lampen volledig te bedienen, zelfs als je geen bereik hebt.



Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Voel je altijd veilig met geautomatiseerde buitenverlichting

Creëer een schema zodat je buitenlampen elke dag ingeschakeld worden voor je thuis komt, zodat je de omgeving goed kunt zien en je je veilig voelt. Stel je lampen zo in dat ze 's ochtends automatisch uitgeschakeld worden, of wanneer ze niet nodig zijn, om energie te besparen.



Creëer de perfecte lichtscène voor je buitenverlichting

Mix verschillende gekleurde en witte lichtscènes om de perfecte sfeer te creëren tijdens de momenten dat jij in je tuin bent. Sla je scène op en selecteer deze op een willekeurig moment met de app, je stem of bedieningsaccessoire.



Laat je tuin nog meer tot bloei komen met miljoenen kleuren en dynamische modi

Kies uit miljoenen lichtkleuren, van energiek koelwit licht tot warmwit licht, om de beste sfeer te creëren voor jouw buitenactiviteiten. Of pas gewoon een vooraf ingestelde, dynamische lichtmodus in, zoals Oceaan, Bos of Feest om een prachtige sfeer te creëren.



Laagspanningstechnologie en eenvoudige installatie

Ontworpen om buiten van te genieten! Geen ingewikkelde bedrading of speciale installatie nodig, gewoon aansluiten en klaar. Als je de lamp ergens anders wilt plaatsen, hoef je alleen maar de adapter los te schroeven en hem ergens anders neer te zetten.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Buiten
Lampvorm: Rechthoek
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart
Materiaal: Kunststof

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Inclusief LED-lamp(en): Ja
Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja
Inclusief voedingsadapter: Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 7 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
Kleurtemperatuur: 2700-5000 K
Opwarmtijd tot 60% licht: 2
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 10
lm/W

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Tuin Balkon

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 200 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 2,15 kg
Totale hoogte: 200 mm
Totale lengte: 14.800 mm
Totale breedte: 45 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtstroom in lumen meegeleverde
lamp: 10
Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 120
Lichtkleur: 2700-5000 (RGB)
Wattage meegeleverde lamp: 12
Maximaal vermogen vervangende
lamp: 12
IP-classificatie: IP65 (adapter IP44)
Beschermingsklasse: Klasse II -
dubbel geïsoleerd
Lichtbron vervangbaar: Ja
Aantal lichtbronnen: 12

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514554450
Nettogewicht: 2,14 kg
Brutogewicht: 2,54 kg
Hoogte: 33 cm
Lengte: 12,7 cm
Breedte: 39,4 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.