




## Lamp 40 W P45 E27



Kies uit miljoenen kleurrijke tinten licht met de slimme gekleurde WiZ lamp met E27-fitting. Gebruik de WiZ app of je stem om de verlichting te dimmen of feller te zetten, of gebruik voorgeprogrammeerde lichtinstellingen op Wi-Fi-setups.

## PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 470 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem




## **Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren**

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



## **Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging**

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.




## **Houd je energieverbruik bij**

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



## **Configureer je lampen op basis van je eigen agenda**

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



## **Schep de perfecte lichtscène**

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



## **Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfriaaien**

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Ocean bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen  
Lampvorm: P45  
Fitting: E27  
Type glas: Mat  
Dimbaar: Ja

## LAMPAFMETING

Gewicht: 0,05 kg

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 50.000  
Nominale levensduur: 15.000

## LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM  
Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 90$   
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K  
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren  
Nominale lichtstroom: 470 lm  
Opstarttijd:  $< 0.5$  s  
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95 lm/W

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 40 mA

## VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8719514554672  
EOC: 871951455467201  
Producttitel: Wi-Fi BLE 40W P45 E27  
922-65 RGB 1PF/6

## OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5  
Spanning: 220-240 V  
Vermogensequivalent: 40 W  
Energie-efficiëntielabel (EEL): F  
Energieverbruik: 4,9 W  
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 101 mm  
Totale lengte: 101 mm  
Totale breedte: 45 mm

## NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000  
Nominale lichtstroom: 470 lm  
Nominaal vermogen: 4.9 W

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60  
EPREL-registratienummer: 1901093  
Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes  
Wifi: Wireless G  
Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514554672  
Nettogewicht: 0,05 kg  
Brutogewicht: 0,09 kg  
Hoogte: 16 cm  
Lengte: 7 cm  
Breedte: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.