


Plafondlamp, 36 W, vierkant

Vul je ruimte met wit licht dat je kunt aanpassen aan je stemming of doel. Het onopvallende platte ontwerp en de eenvoudige installatie zorgen ervoor dat het comfortabel en naadloos aansluit op je interieur.


PRODUCTKENMERKEN

- Instelbaar warm-tot koelwit
- Afmetingen: 600 x 600 mm
- IP20/kunststof/zwart



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!




Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: Rechthoek

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart
Materiaal: Metaal Kunststof

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 20 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 20.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Draaibare spot: Nee
Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): 80
Opwarmtijd tot 60% licht: <2

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Functioneel

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 190 mA
Rendement: 94 lm/W

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.9
Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 2,6 kg
Hoogte: 4,2 cm
Lengte: 60 cm
Breedte: 60 cm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Levensduur tot: 20.000 hr
Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 3400
Lichtkleur: 2700-6500
Dimbare lamp: Draadloos dimmen -
niet gebruiken met dimmer
LED: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Wattage meegeleverde lamp: 36
IP-classificatie: IP20
Beschermingsklasse: Klasse II



© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.