



Gradient Light Bars

Breng dynamische verlichting in je huis met de WiZ Gradient Light Bars (2 inbegrepen). Geniet van RGBIC-technologie die meerdere kleuren tegelijk geeft. Plaats ze horizontaal, verticaal of achter je tv om de perfecte sfeer te creëren. Met de vooraf ingestelde modi kun je schakelen tussen dynamische, statische of aanpasbare lichtmodi. Je kunt de lampen zelfs laten pulseren op muziek, of ze synchroniseren met je tv-scherm (HDMI sync box vereist).


PRODUCTKENMERKEN

- Meerdere kleuren tegelijk
- Meerdere plaatsingsmogelijkheden
- Synchroniseer met je tv (Sync Box vereist)




Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Gebruik het hoe en waar je wilt

Plaats onze Gradient tafellampen horizontaal of verticaal op een tv-meubel of bureau, of monteer ze achter je tv/monitor met behulp van de magnetische achterbeugels. Met een rotatie van 100° kun je de lichteffecten verspreiden om de perfecte sfeer te creëren.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Lampen met muziek synchroniseren

Zie het ritme terug in je verlichting met onze muzieksynchronisatie. Synchroniseer je verlichting moeiteloos met je favoriete muziek. Houd je mobiele apparaat in de buurt van de speaker voor een perfecte harmonie tussen geluid en licht.



Meeslepende surround verlichting

Synchroniseer je verlichting met muziek en video met de HDMI Sync Box om je entertainmentervaring te verbeteren. De Sync-functie is perfect voor films en games en creëert een echt meeslepende, theaterachtige sfeer die je inhoud tot leven brengt.



Statische en dynamische lichtinstellingen om te ontspannen

Kies uit miljoenen kleuren of uit de reeks lichtscènes die we voor jou hebben ontworpen. Met zo veel opties kun je voor een magische sfeer zorgen op feestdagen, verjaardagen, zomerse tuinfeesten of gewone dagelijkse activiteiten.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart
Materiaal: Kunststof

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): -
Kleurtemperatuur: NA
Opwarmtijd tot 60% licht: 2

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer Eetkamer Slaapkamer
Kinderkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 49 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.7
Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,545 kg
Totale hoogte: 50,4 mm
Totale lengte: 318 mm
Totale breedte: 90 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: NA
Lichtkleur: RGB
Wattage meegeleverde lamp: 8.2
IP-classificatie: IP20 | Bescherming
tegen vingers
Bescherminingsklasse: Klasse II -
dubbel geïsoleerd

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514865211
Nettogewicht: 0,55 kg
Brutogewicht: 0,81 kg
Hoogte: 17,1 cm
Lengte: 7,4 cm
Breedte: 41,3 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.